



Den prisvärda LEDspot-lösningen

CorePro LEDspot Reflectors

Med sitt varma halogenliknande ljus är CorePro LED-spot med reflektorer det perfekta valet för spotbelysning. De energieffektiva och prisvärda lamporna är avsedda som ersättning för halogenspots och glödlampor och kan användas i de flesta armaturer med GU10- och E27-sockel. CorePro LED-spot med reflektorer ger stora energibesparingar och minskar underhållskostnaderna.

Fördelar

- Varmt, vitt ljus
- upp till 80 % lägre energiförbrukning jämfört med halogenlampor
- Lägre underhållskostnader

Funktioner

- Enkel eftermontering
- 15 000 timmars livslängd
- Kompatibel med ett stort urval av dimmerenheter
- UV- och IR-fritt ljus
- Fri från kvicksilver och andra skadliga ämnen – RoHS-kompatibel

Användning

- Hotell, restauranger, barer, kaféer, museer och butiker
- Foajéer, korridorer, trapphus, tvättstugor, receptioner, utställningslokaler och montrar

CorePro LEDspot Reflectors

Versions






LEDspot CorePro 25W E14 R50 827 36D ND



LEDspot CorePro 40W E27 R63 827 36D ND

Måttskiss



Product	D	C
CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	80 mm	112 mm
CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	80 mm	112 mm

Product	D	C
CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	50 mm	84 mm
CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	50 mm	84 mm

Product	D	C
CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	63 mm	102 mm
CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	63 mm	102 mm

CorePro LEDspot Reflectors

Allmän information	
Driftcykel	50 000
Nominell livslängd	15 000 h
Ljusteknik	
Spridningsvinkel (nom)	36 °
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K
Färgåtergivningsindex	80
Färgkod	827
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Socket
929001891102	CoreProLEDspot ND2.8–40W R50 E14 827 36D	E14
929001891202	CoreProLEDspot D 4.3–60W R50 E14 827 36D	E14
929001891502	CoreProLEDspot ND 4–60W R80 E27 827 36D	E27
929001891602	CoreProLEDspot ND 8–100W R80 E27 827 36D	E27
929001891302	CoreProLEDspot ND 3–40W R63 E27 827 36D	E27
929001891402	CoreProLEDspot D 4.5–60W R63 E27 827 36D	E27

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Ljusstyrka (nom)
929001891102	CoreProLEDspot ND2.8–40W R50 E14 827 36D	210 lm	400 cd
929001891202	CoreProLEDspot D 4.3–60W R50 E14 827 36D	320 lm	550 cd
929001891502	CoreProLEDspot ND 4–60W R80 E27 827 36D	345 lm	620 cd

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Ljusstyrka (nom)
929001891602	CoreProLEDspot ND 8–100W R80 E27 827 36D	670 lm	1 100 cd
929001891302	CoreProLEDspot ND 3–40W R63 E27 827 36D	210 lm	400 cd
929001891402	CoreProLEDspot D 4.5–60W R63 E27 827 36D	345 lm	620 cd

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning	Tändningstid (nom)	Motsvarande effekt
929001891102	CoreProLEDspot ND2.8–40W R50 E14 827 36D	2,8 W	0,1 s	40 W
929001891202	CoreProLEDspot D 4.3–60W R50 E14 827 36D	4,3 W	0,5 s	60 W
929001891502	CoreProLEDspot ND 4–60W R80 E27 827 36D	4 W	0,1 s	60 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning	Tändningstid (nom)	Motsvarande effekt
929001891602	CoreProLEDspot ND 8–100W R80 E27 827 36D	8 W	0,1 s	100 W
929001891302	CoreProLEDspot ND 3–40W R63 E27 827 36D	3 W	0,1 s	40 W
929001891402	CoreProLEDspot D 4.5–60W R63 E27 827 36D	4,5 W	0,5 s	60 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	T–Case max. (nom)
929001891102	CoreProLEDspot ND2.8–40W R50 E14 827 36D	57 °C
929001891202	CoreProLEDspot D 4.3–60W R50 E14 827 36D	80 °C
929001891502	CoreProLEDspot ND 4–60W R80 E27 827 36D	50 °C

Order Code	Full Product Name	T–Case max. (nom)
929001891602	CoreProLEDspot ND 8–100W R80 E27 827 36D	72 °C
929001891302	CoreProLEDspot ND 3–40W R63 E27 827 36D	47 °C
929001891402	CoreProLEDspot D 4.5–60W R63 E27 827 36D	80 °C

Styrenheter och dimring

CorePro LEDspot Reflectors

Order Code	Full Product Name	Dimbar
929001891102	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	Nej
929001891202	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	Endast med särskilda dimmers
929001891502	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	Nej

Order Code	Full Product Name	Dimbar
929001891602	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	Nej
929001891302	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	Nej
929001891402	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	Endast med särskilda dimmers



Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Lampform
929001891102	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	R50
929001891202	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	R50
929001891502	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	R80

Order Code	Full Product Name	Lampform
929001891602	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	R80
929001891302	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	R63
929001891402	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	R63


Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/ 1 000 tim
929001891102	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	3 kWh
929001891202	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	5 kWh
929001891502	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	4 kWh
929001891602	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	8 kWh
929001891302	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	3 kWh
929001891402	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	5 kWh




CorePro LEDspot Reflectors


Accent Diagrams




Accent Diagram - CoreProLEDspot ND 3-40W
R63 E27 827 36D




Accent Diagram - CoreProLEDspot ND 8-100W
R80 E27 827 36D



Accent Diagram - CoreProLEDspot D 4.5-60W
R63 E27 827 36D




Accent Diagram - CoreProLEDspot D 4.3-60W
R50 E14 827 36D




Accent Diagram - CoreProLEDspot ND 4-60W
R80 E27 827 36D


Beam Diagrams



Beam diagram - CoreProLEDspot ND 4-60W
R80 E27 827 36D




Beam diagram - CoreProLEDspot ND 3-40W
R63 E27 827 36D




Beam diagram - CoreProLEDspot ND 8-100W
R80 E27 827 36D

Beam Diagrams



Beam diagram - CoreProLEDspot D 4.3-60W
R50 E14 827 36D



Beam diagram - CoreProLEDspot D 4.5-60W
R63 E27 827 36D

