



Доступне рішення LEDspot

CorePro LEDspot Reflectors

Відбивачі CorePro LEDspots ідеально пасують для точкового освітлення та забезпечують тепле світло, подібне до галогенового. Вони сумісні з більшістю існуючих пристроїв із основою GU10 або E27 і призначені для модернізації галогенових ламп або ламп розжарювання. Відбивачі CorePro LEDspots забезпечують значне енергозбереження та мінімізують витрати на обслуговування.

Переваги

- Тепле біле світло
- До 80% енергозбереження порівняно з галогеновими лампами
- Нижчі витрати на обслуговування

Характеристики

- Проста модернізація
- Термін служби 15 000 годин
- Сумісність із широким спектром регуляторів яскравості
- Світло без ультрафіолетового й інфрачервоного випромінювання
- Не містить ртуті та небезпечних матеріалів — відповідає вимогам директиви RoHS

Застосування

- Готелі, ресторани, бари, кафе, музеї, магазини
- Вестибюлі, коридори, сходові клітки, вбиральні, приймальні, виставки, вітрини

CorePro LEDspot Reflectors

Версії






LEDspot CorePro 25W E14 R50 827 36D ND



LEDspot CorePro 60W E27 R80 827 36D ND

Розміри



Product	D	C
CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	80 mm	112 mm
CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	80 mm	112 mm

Product	D	C
CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	50 mm	84 mm
CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	50 mm	84 mm

Product	D	C
CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	63 mm	102 mm
CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	63 mm	102 mm

CorePro LEDspot Reflectors

Загальна інформація	
Цикл перемикання	50 000
Номінальний термін служби	15 000 година (-н)
Світлотехнічні	
Кут променю (ном.)	36 °
Корельована колірна температура (ном.)	2700 K
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80
Код кольору	827
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %
Експлуатаційні й електричні	
Вхідна частота	Від 50 до 60 Hz
Частота мережі	50 to 60 Hz
Механічні деталі й корпус	
Обробка лампи	Прозорий

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Розташування виводів
929001891102	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	E14
929001891202	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	E14
929001891502	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	E27
929001891602	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	E27
929001891302	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	E27
929001891402	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	E27

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Світловий потік	Сила світла (ном.)
929001891102	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	210 lm	400 cd
929001891202	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	320 lm	550 cd
929001891502	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	345 lm	620 cd

Order Code	Full Product Name	Світловий потік	Сила світла (ном.)
929001891602	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	670 lm	1 100 cd
929001891302	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	210 lm	400 cd
929001891402	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	345 lm	620 cd

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Час увімкнення (ном.)	Еквівалент потужності у ватах
929001891102	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	2,8 W	0,1 s	40 W
929001891202	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	4,3 W	0,5 s	60 W
929001891502	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	4 W	0,1 s	60 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Час увімкнення (ном.)	Еквівалент потужності у ватах
929001891602	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	8 W	0,1 s	100 W
929001891302	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	3 W	0,1 s	40 W
929001891402	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	4,5 W	0,5 s	60 W

Температура

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929001891102	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	57 °C
929001891202	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	80 °C
929001891502	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	50 °C

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929001891602	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	72 °C
929001891302	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	47 °C
929001891402	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	80 °C

Елементи керування й затемнення

CorePro LEDspot Reflectors

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
929001891102	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	Hi
929001891202	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	Лише з певними регуляторами яскравості
929001891502	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	Hi

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
929001891602	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	Hi
929001891302	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	Hi
929001891402	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	Лише з певними регуляторами яскравості



Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Форма лампи
929001891102	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	R50
929001891202	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	R50
929001891502	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	R80


Order Code	Full Product Name	Форма лампи
929001891602	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	R80
929001891302	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	R63
929001891402	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	R63

Затвердження й застосування


Order Code	Full Product Name	Споживання енергії кВт/1000 год
929001891102	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	3 kWh
929001891202	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	5 kWh
929001891502	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	4 kWh
929001891602	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	8 kWh
929001891302	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	3 kWh
929001891402	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	5 kWh




Акцентні діаграми




Accent Diagram - CoreProLEDspot ND2.8-40W
R50 E14 827 36D




Accent Diagram - CoreProLEDspot ND 8-100W
R80 E27 827 36D



Accent Diagram - CoreProLEDspot D 4.5-60W
R63 E27 827 36D




Accent Diagram - CoreProLEDspot D 4.3-60W
R50 E14 827 36D




Accent Diagram - CoreProLEDspot ND 4-60W
R80 E27 827 36D


Діаграми променів



Beam diagram - CoreProLEDspot ND 4-60W
R80 E27 827 36D




Beam diagram - CoreProLEDspot ND2.8-40W
R50 E14 827 36D




Beam diagram - CoreProLEDspot ND 8-100W
R80 E27 827 36D

Діаграми променів



Beam diagram - CoreProLEDspot D 4.3-60W
R50 E14 827 36D



Beam diagram - CoreProLEDspot D 4.5-60W
R63 E27 827 36D

