



Skapt for å bli sett, ser bra ut både tent og slukket

Master Value Decorative LED mignon og lustre

Den nye Deco-kolleksjonen (mignon og prismepærer) forvandler hjemmet ditt med en perfekt blanding av (varmt) hvitt lys og en effektiv, minimalistisk belysningsopplevelse. Med en svært lang levetid, opptil 90 % energibesparelser, ingen synlig flimring og en umiddelbar full lysstyrke får du dessuten mykt og jevnt fordelt lys med trendy og stilfull sjarmer som gir en innbydende harmoni i rommet.

Fordeler

- Sparer ca. 90 % energi
- Svært lang levetid som reduserer behovet for utskifting
- Enkel erstatning for klassiske tradisjonelle lyskilder

Funksjoner


- Perfekt passform og utførelse av høy kvalitet
- Høy fargegjengivelse (CRI over 80) gir klare farger
- Miljøvennlig: inneholder ikke kvikksølv eller andre skadelige stoffer

Søknad

- Perfekt for dekorative løsninger: til hjemmebruk, på hotell og restauranter

Master Value Decorative LED mignon og lustre

Versions





LEDclassic 15W B35 E14 GOLD SP
D RFSRT4



LEDclassic 15W P45 E14 GOLD SP
D SRT4 1

Målskisse



Product	D	C
MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G	36 mm	95 mm

Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G	46 mm	80 mm

Master Value Decorative LED mignon og lustre

Generell informasjon	
Sokkelbase	E14
Brytersyklus	20 000
Nominell levetid	15 000 time(r)
Teknisk belysning	
Korreletert fargetemperatur (nom.)	1800 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Fargekode	818
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Lysytelse	136 lm
Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Starttid (nom.)	0,5 s
Effekten som tilsvarer	15 W
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	38 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Ravfarget
Godkjenning og bruksområde	
For omgivelsestemperaturer mellom	−20 til +45 °C
Energiforbruk kWh/1000 t	3 kWh

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
929002983202	MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G	2,5 W
929002983302	MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G	2,6 W

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Lyspæreform
929002983202	MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G	B35
929002983302	MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G	P45

Master Value Decorative LED mignon og lustre

