



Dekorative Kabel mit E27 Fassung

Zubehör

Die neuen, dekorativen Kabel mit E27 Fassung ermöglichen ein neues Beleuchtungserlebnis, bei der das Leuchtmittel im Mittelpunkt steht. Kombiniert mit der Philips Classic LEDbulb Deko-Kollektion oder den Philips Classic LEDbulb im Retrolook erzeugen Sie eine Atmosphäre ganz nach dem aktuellen Industriell-Einrichtungstrend. Das mit Stoff ummantelte Kabel hat eine Gesamtlänge von 2 Meter, welches verkürzt werden kann. Der schwarze, mattierte Baldachin und die E27 Fassung sind aus hochwertigem Metall verarbeitet. Die E27 Fassung ist in drei Farben erhältlich: Schwarz, Rosé und Gold.

Vorteile

- Entspricht dem aktuellen Industriell-Einrichtungstrend
- Ideal für Philips Classic LEDbulb Deko Kollektion oder Philips Classic LEDbulb im Retrolook
- Kabellänge: 2 Meter (kürzbar)
- Erhältlich in 3 Farben: Schwarz, Rosé und Gold

Merkmale

- Schwarzer, mattierter Metall-Baldachin
- Schwarzes, mit Stoff ummanteltes Kabel

Anwendung

- Wohnbereich: Wohn- und Schlafzimmer
- Hotel- und Gastgewerbe: Restaurants und Hotels

Versions



40W E27 Bulb - RFT



40W E27 Bulb - RFT



40W E27 Bulb - RFT

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27
Betrieb und Elektrik	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Systemleistung	40 W

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Schaltzyklus	Nennlebensdauer
16776200	CORD/modern/E27/black 1CT EU RF	25'000	10'950 Stunde(n)
62405700	CORD/VIN/E27/rose gold 1CT EU	-	-

Order Code	Full Product Name	Schaltzyklus	Nennlebensdauer
16777900	CORD/classic/E27/gold 1CT EU RF	25'000	10'950 Stunde(n)

