



Crea tu ambiente perfecto

Accesorios

Este cable Philips combina un alambre de tela y un enchufe metálico con un acabado mate para darle un toque especial al salón. Se empareja con una bombilla LED E27 de las gamas retro, moderna o clásica de Philips para completar el diseño.

Beneficios

- Material de alta calidad
- Longitud de cable ajustable

Características

- Enchufe metálico con un acabado mate
- Cable recubierto de tela
- Diseño y creación de ambiente

Aplicaciones

- Pasillo
- Mesa del comedor
- Salas de estar
- Dormitorios
- Salas de recepciones
- Bares

Accesorios

Versions



40W E27 Bulb - RFT



40W E27 Bulb - RFT



40W E27 Bulb - RFT

Información general

Base del casquillo E27

Operativos y eléctricos

Frecuencia de entrada 50 a 60 Hz

Line Frequency 50 to 60 Hz

Consumo de energía 40 W

Información general

Order Code	Full Product Name	Ciclo de encendido/apagado	Vida útil nominal
16776200	CORD/modern/E27/black 1CT EU RF	25.000	10.950 hora(s)

Order Code	Full Product Name	Ciclo de encendido/apagado	Vida útil nominal
62405700	CORD/VIN/E27/rose gold 1CT EU	-	-
16777900	CORD/classic/E27/gold 1CT EU RF	25.000	10.950 hora(s)

