



Luo täydellinen tunnelma

Lisätarvike

Philipsin kangaspäällysteisessä johdossa on mattapintainen pistoke, joka tuo eloa olohuoneeseen. Viimeistele haluamasi ulkoasu Philipsin retrohenkisellä, modernilla tai perinteisellä E27-ledilampulla.

Hyödyt

- Laadukas materiaali
- Säädetty johdon pituus

Ominaisuudet

- Mattapintainen metallipistoke
- Kangaspäällysteinen johto
- Tunnelmallinen ja tyylikäs

Käyttökohteet

- Käytävä
- Ruokapöytä
- Olohuoneet
- Makuuhuoneet
- Vastaanottohuoneet
- Baarit

Versions



40W E27 Bulb - RFT



40W E27 Bulb - RFT



40W E27 Bulb - RFT

Yleistä tietoa	
Kanta	E27
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Virrankulutus	40 W

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Sytytys	Nimelliskäyttöikä
929001977901	40W E27 Bulb	25 000	10 950 tuntia
929001977801	40W E27 Bulb	-	-

Order Code	Full Product Name	Sytytys	Nimelliskäyttöikä
929001978001	40W E27 Bulb	25 000	10 950 tuntia

