



Skap din perfekte atmosfære

Tilbehør

Denne Philips-ledningen kombinerer en stofftråd og metallkontakt med matt finish for å gi en god stemning til ditt oppholdsrom. Paret med en E27 LED-pære fra Philips vintage, moderne eller klassisk utvalg for å komplettere utseendet.

Fordeler

- Materialer av høy kvalitet
- Justerbar ledningslengde

Funksjoner

- Metallkontakt med matt finish
- Stoffbelagt ledning
- Stemmeinnstilling og styling

Søknad

- Gang
- Spisebord
- Stuer
- Soverom
- Resepsjonsrom
- Stenger

Versions



40W E27 Bulb - RFT



40W E27 Bulb - RFT



40W E27 Bulb - RFT

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27
Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Effektforbruk	40 W

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Brytersyklus	Nominell levetid
929001977901	40W E27 Bulb	25 000	10 950 time(r)
929001977801	40W E27 Bulb	-	-

Order Code	Full Product Name	Brytersyklus	Nominell levetid
929001978001	40W E27 Bulb	25 000	10 950 time(r)

