



# Створіть свою ідеальну атмосферу

## Accessory

Цей шнур Philips поєднує в собі тканинний дріт і металеву розетку з матовою обробкою, що додасть вашому житловому простору особливої атмосфери. Для завершення образу використовуйте світлодіодну лампу E27 із вінтажної, сучасної чи класичної лінійки Philips.

### Переваги

- Високоякісний матеріал
- Регульована довжина шнура

### Характеристики

- Металева розетка з матовою обробкою
- Шнур, покритий тканиною
- Створення настрою та стилю

### Застосування

- Коридори
- Обідні столи
- Вітальні
- Спальні
- Приймальні
- Бари

Версії



40W E27 Bulb - RFT



40W E27 Bulb - RFT



40W E27 Bulb - RFT

| Загальна інформація         |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Розташування виводів        | E27             |
| Експлуатаційні й електричні |                 |
| Вхідна частота              | Від 50 до 60 Hz |
| Частота мережі              | 50 to 60 Hz     |
| Споживана потужність        | 40 W            |

Загальна інформація

| Order Code   | Full Product Name | Цикл перемикання | Номінальний термін служби |
|--------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| 929001977901 | 40W E27 Bulb      | 25 000           | 10 950 година (-н)        |
| 929001977801 | 40W E27 Bulb      | -                | -                         |

| Order Code   | Full Product Name | Цикл перемикання | Номінальний термін служби |
|--------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| 929001978001 | 40W E27 Bulb      | 25 000           | 10 950 година (-н)        |

