



A leghidegebb fény a nagyon világos környezetekért

TL-D Snow White

A Snow White egy kisnyomású higanygőzös kisülőlámpa, amely 26 mm-es cső alakú burkolattal rendelkezik, és 18 W, 36 W és 58 W teljesítményű változatban kapható. A Snow White extrém magas színhőmérséklete nagyon hűvös hangulatot áraszt, így ideális a nagyon forró és száraz éghajlati viszonyokhoz.

Előnyök

- Egyedi, a hóról visszatükröződő napfényre emlékeztető, kellemes fényt bocsát ki, amely tökéletes a nagyon világos és hűvös hangulatú környezetek megteremtéséhez minden alkalmazási területen
- Ez a hideg színárnyalat egyszerre biztosítja a kényelem és energia érzetét különösen meleg, napos éghajlati viszonyok mellett

Szolgáltatások

- Nagyon hideg fény

Alkalmazás


- Fedett és nyitott parkolók
- Ipari területek, raktárak és közterületek
- Üzletek és irodák
- Jelzések és táblák

Figyelmeztetések és biztonság

- A törött lámpa nagy valószínűséggel nem okoz egészségkárosodást. Ha egy lámpa eltörik, szellőztessen a helyiségben 30 percig, és távolítsa el a darabjait, lehetőleg kesztyűben. Helyezze a darabokat egy lezárható műanyag zacskóba, és helyezze azt el a helyi hulladékgyűjtőben újrahasznosítás céljából. Ne használjon porszívót.

TL-D Snow White

Méretezett rajza



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W Snow White 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
TL-D 36W Snow White 1SL/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm
TL-D 58W Snow White 1SL/25	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G13
Technikai adatok	
Színérték X koordinátája (névleges)	264
Színérték Y koordinátája (névleges)	280
Színmegjelölés	Extrém hideg nappali fény
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	12000 K
Színvisszaadási index (CRI)	75
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	T8
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Higanytartalom (Hg) (névleges)	5,0 mg

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Fényáram
89350540	TL-D 18W Snow White 1SL/25	1 000 lm
89352940	TL-D 36W Snow White 1SL/25	2 370 lm
89354340	TL-D 58W Snow White 1SL/25	3 740 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Fényforrás		Teljesítményfelvétel
		árama (névleges)	Feszültség (névleges)	
89350540	TL-D 18W Snow White 1SL/25	360 mA	59 V	18 W
89352940	TL-D 36W Snow White 1SL/25	440 mA	103 V	36 W

Order Code	Full Product Name	Fényforrás		Teljesítményfelvétel
		árama (névleges)	Feszültség (névleges)	
89354340	TL-D 58W Snow White 1SL/25	670 mA	111 V	58 W

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
89350540	TL-D 18W Snow White 1SL/25	22 kWh
89352940	TL-D 36W Snow White 1SL/25	43 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
89354340	TL-D 58W Snow White 1SL/25	68 kWh

TL-D Snow White

