

PHILIPS

Lighting



Svietidlo s najchladnejším svetlom, ktoré sa zdá byť dvojnásobne žiarivejšie

TL-D, Snow White

Model Snow White je nízkotlaková ortuťová výbojka trubicového tvaru s priemerom 26 mm. Je k dispozícii vo verzii s príkonom 18, 36 a 58 W. Extrémne vysoká teplota chromatickosti radu Snow White umožňuje vytvoriť veľmi chladné prostredie, preto sa tento svetelný zdroj mimoriadne hodí do prostredia, kde je horúco a sucho.

Výhody

- Vyžaruje jedinečné a príjemné žiarivo biele svetlo, ktoré sa dokonale hodí na vytvorenie veľmi jasne osvetleného prostredia pri všetkých druhoch využitia.
- Vďaka studenej farbe sa cítite pohodlnejšie a aktívnejšie, najmä keď je horúco alebo svieti slnko.

Vlastnosti

- Extrémne studené svetlo

Aplikácie


- Parkoviská a kryté parkoviská
- Priemyselné prostredie, sklady a verejné oblasti
- Obchody, kancelárie
- Nápis

TL-D, Snow White

Varovanie a ochrana

- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie výbojky mohlo mať vplyv na vaše zdravie. V prípade rozbitia výbojky miestnosť 30 minút vetrajte a jej časti odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odovzdajte na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W Snow White 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
TL-D 36W Snow White 1SL/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm
TL-D 58W Snow White 1SL/25	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

Všeobecné informácie	
Pätica	G13
Svetelné technické	
Chromatická súradnica X (nom.)	264
Chromatická súradnica Y (nom.)	280
Označenie farby	Extrémne studené denné svetlo
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	12000 K
Index podania farieb (CRI)	75
Mechanické časti a teleso	
Tvar žiarovky	T8
Schválenie a použitie	
Obsah ortuti (Hg) (nom.)	5,0 mg

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok
89350540	TL-D 18W Snow White 1SL/25	1 000 lm
89352940	TL-D 36W Snow White 1SL/25	2 370 lm
89354340	TL-D 58W Snow White 1SL/25	3 740 lm

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Prúd svetelného zdroja (nom.)	Napätie (nom.)	Spotreba
89350540	TL-D 18W Snow White 1SL/25	360 mA	59 V	18 W
89352940	TL-D 36W Snow White 1SL/25	440 mA	103 V	36 W

Order Code	Full Product Name	Prúd svetelného zdroja (nom.)	Napätie (nom.)	Spotreba
89354340	TL-D 58W Snow White 1SL/25	670 mA	111 V	58 W

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1 000 h
89350540	TL-D 18W Snow White 1SL/25	22 kWh
89352940	TL-D 36W Snow White 1SL/25	43 kWh

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1 000 h
89354340	TL-D 58W Snow White 1SL/25	68 kWh

TL-D, Snow White

