

PHILIPS

Lighting



En soğuk ışık iki kat daha parlak bir his verir

TL-D Snow White

Snow White, 18 W, 36 W ve 58 W olarak sunulan boru şeklinde 26 mm zarfa sahip düşük basınçlı cıvalı deşarj lambasıdır. Snow White ürün yelpazesinin son derece yüksek renk sıcaklığı harika ortamlar oluşturur ve lambayı özellikle sıcak ve kuru iklim koşullarına uygun hale getirir.

Faydaları

- Her türlü uygulamada son derece parlak ve soğuk ortam oluşturmak için ideal olan benzersiz, memnun edici biçimde soğuk tonda bir ışık üretir
- Soğuk renk, özellikle sıcak ve güneşli iklim koşullarında kendinizi daha rahat ve aktif hissetmenizi sağlar

Özellikler

- Son derece soğuk ışık

Uygulama


- Otoparklar ve kapalı araç park yerleri
- Endüstriyel alanlar, depolar, kamusal alanlar
- Mağazalar, ofisler
- Tabela

Güvenlik ve uyarılar

- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

TL-D Snow White

Boyutlu çizim



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W Snow White 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
TL-D 36W Snow White 1SL/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
TL-D 58W Snow White 1SL/25	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm
TL-D 58W Snow White TR 1SL/25	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Genel Bilgiler

Kapak Tabanı	G13
--------------	-----

Işık Teknik Ayrıntıları

Renk Türevi Koordinatı X (Nom.)	264
Renk Türevi Koordinatı Y (Nom.)	280
Renk Kodlaması	Aşırı Soğuk Gün Işığı
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	12000 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	75

Mekanik ve Muhafaza

Lamba Biçimi	T8
--------------	----

Onay ve Uygulama

Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	5,0 mg
-------------------------	--------

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı
89350540	TL-D 18W Snow White 1SL/25	1.000 lm
89352940	TL-D 36W Snow White 1SL/25	2.370 lm
89354340	TL-D 58W Snow White 1SL/25	3.740 lm
43293800	TL-D 58W Snow White TR 1SL/25	3.740 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Lamba Akımı (Nom)	Voltaj (Nom)	Güç Tüketimi
89350540	TL-D 18W Snow White 1SL/25	360 mA	59 V	18 W
89352940	TL-D 36W Snow White 1SL/25	440 mA	103 V	36 W
89354340	TL-D 58W Snow White 1SL/25	670 mA	111 V	58 W

Order Code	Full Product Name	Lamba Akımı (Nom)	Voltaj (Nom)	Güç Tüketimi
43293800	TL-D 58W Snow White TR 1SL/25	670 mA	111 V	58 W

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.
89350540	TL-D 18W Snow White 1SL/25	22 kWh
89352940	TL-D 36W Snow White 1SL/25	43 kWh

Order Code	Full Product Name	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.
89354340	TL-D 58W Snow White 1SL/25	68 kWh
43293800	TL-D 58W Snow White TR 1SL/25	68 kWh

TL-D Snow White

