



Menonjolkan keindahan produk dengan pencahayaan performa tinggi yang lebih terang

MASTER LED spot PAR High Lumen

Philips High Lumen PAR30L mengintegrasikan sumber cahaya LED COB terdepan dan driver kompak efisiensi tinggi dengan faktor bentuk CDM PAR30L biasa. Menonjolkan keindahan produk dengan pencahayaan performa tinggi yang lebih terang. Selain itu, lampu ini dilengkapi perlindungan suhu berlebih (OTP) untuk memastikan masa pengoperasian yang lama.

Benefits

- Investasi awal rendah untuk penggantian CDM LED PAR30
- Hemat energi hingga 43% dibandingkan lampu CDM standar
- Solusi efisiensi tinggi >100 lm/W

Features


- Retrofit mudah untuk lampu CDM PAR30L dengan dudukan E27
- Hampir tidak memancarkan panas dan warna tidak akan pudar
- Masa pakai 25.000 jam
- Lampu bebas UV dan IR
- Bebas merkuri dan bahan berbahaya – Sesuai dengan RoHS

Application

- Toko, hotel, restoran, museum

MASTER LED spot PAR High Lumen

Dimensional drawing



Product	D	C
Master LED PAR30L 20W 15D 830	95,5 mm	129 mm
Master LED PAR30L 20W 30D 830	95,5 mm	129 mm
Master LED PAR30L 20W 30D 840	95,5 mm	129 mm
Master LED PAR30L 32W 30D 830	95,5 mm	129 mm
Master LED PAR30L 32W 30D 840	95,5 mm	129 mm
Master LED PAR30L 32W 30D 857	95,5 mm	129 mm

Informasi Umum	
Tutup-Dasar	E27
Siklus Sakelar	50.000
Nominal masa pakai	25.000 jam
Teknis Lampu	
Indeks renderasi warna (CRI)	82
LLMF di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom)	70 %
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Frekuensi Input	50 hingga 60 Hz
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Waktu Mulai (Nom)	0,5 s
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Mekanis dan Housing	
Bentuk Bohlam	PAR30L

Teknis Lampu (1/2)

Order Code	Full Product Name	Sudut Cahaya (Nom)	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Kode Warna	Flux Cahaya
929001353808	Master LED PAR30L 20W 15D 830	15 °	3000 K	830	1.800 lm
929001354008	Master LED PAR30L 20W 30D 830	30 °	3000 K	830	1.800 lm
929001354108	Master LED PAR30L 20W 30D 840	30 °	4000 K	840	1.850 lm
929001354708	Master LED PAR30L 32W 30D 830	30 °	3000 K	830	3.000 lm
929001354808	Master LED PAR30L 32W 30D 840	30 °	4000 K	840	3.000 lm
929001354908	Master LED PAR30L 32W 30D 857	30 °	5700 K	857	3.000 lm

Teknis Lampu (2/2)

Order Code	Full Product Name	Intensitas Cahaya (Nom)
929001353808	Master LED PAR30L 20W 15D 830	18.000 cd
929001354008	Master LED PAR30L 20W 30D 830	5.400 cd
929001354108	Master LED PAR30L 20W 30D 840	-

Order Code	Full Product Name	Intensitas Cahaya (Nom)
929001354708	Master LED PAR30L 32W 30D 830	-
929001354808	Master LED PAR30L 32W 30D 840	-
929001354908	Master LED PAR30L 32W 30D 857	-

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya	Watt yang Setara
929001353808	Master LED PAR30L 20W 15D 830	20 W	35 W
929001354008	Master LED PAR30L 20W 30D 830	20 W	35 W
929001354108	Master LED PAR30L 20W 30D 840	20 W	35 W

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya	Watt yang Setara
929001354708	Master LED PAR30L 32W 30D 830	32 W	50 W
929001354808	Master LED PAR30L 32W 30D 840	32 W	50 W
929001354908	Master LED PAR30L 32W 30D 857	32 W	50 W


Suhu

MASTER LED spot PAR High Lumen


Order Code	Full Product Name	T-Case Maksimum (Nom)
929001353808	Master LED PAR30L 20W 15D 830	67 °C
929001354008	Master LED PAR30L 20W 30D 830	67 °C
929001354108	Master LED PAR30L 20W 30D 840	67 °C

Penyetujuan dan Aplikasi

Order Code	Full Product Name	Penggunaan Energi kWh/1000 h
929001353808	Master LED PAR30L 20W 15D 830	20 kWh
929001354008	Master LED PAR30L 20W 30D 830	20 kWh
929001354108	Master LED PAR30L 20W 30D 840	20 kWh
929001354708	Master LED PAR30L 32W 30D 830	32 kWh
929001354808	Master LED PAR30L 32W 30D 840	32 kWh
929001354908	Master LED PAR30L 32W 30D 857	32 kWh




Order Code	Full Product Name	T-Case Maksimum (Nom)
929001354708	Master LED PAR30L 32W 30D 830	79 °C
929001354808	Master LED PAR30L 32W 30D 840	79 °C
929001354908	Master LED PAR30L 32W 30D 857	79 °C




MASTER LED spot PAR High Lumen


Accent Diagrams




Accent Diagram - Master LED PAR30L 32W 30D 840




Accent Diagram - Master LED PAR30L 32W 30D 830




Accent Diagram - Master LED PAR30L 32W 30D 857



Accent Diagram - Master LED PAR30L 20W 30D 840




Accent Diagram - Master LED PAR30L 20W 15D 830




Accent Diagram - Master LED PAR30L 20W 30D 830


Beam Diagrams



Beam diagram - Master LED PAR30L 32W 30D 857




Beam diagram - Master LED PAR30L 20W 30D 840




Beam diagram - Master LED PAR30L 20W 30D 830

MASTER LED spot PAR High Lumen


Beam Diagrams



Beam diagram - Master LED PAR30L 32W 30D 840



Beam diagram - Master LED PAR30L 20W 15D 830



Beam diagram - Master LED PAR30L 32W 30D 830

