



Pour une combinaison optimale de valeur et de performance

MASTER Value LEDtube T8

Solution LED performante, le tube LED professionnel MASTER Value est idéal pour remplacer les lampes fluorescentes T8 utilisant un ballast EM ou pour une installation directement sur le secteur. Ce produit offre une combinaison optimale de valeur et de performance, pour une utilisation dans toutes les applications d'éclairage général, de bureau, d'industrie, de vente au détail et d'hôtellerie. La conception unique de ce tube lumineux LED T8 offre une large compatibilité, une sécurité et une installation rapide, ainsi que des économies d'énergie instantanées.

Avantages

- Rénovation simple et facile à installer
- Performances fiables et excellent rapport qualité-prix
- Solution universelle : s'adapte à une large gamme d'applications

Fonctions

- Solution de remplacement des lampes T8 existantes sur ballast EM ou raccordement secteur
- > 50 % d'économies d'énergie par rapport aux tubes fluorescents jusqu'à 160 lm/W
- Durée de vie extra-longue jusqu'à 60 000 heures
- Soutenez la mise en place du HACCP, appuyé par un certificat NSF au niveau du produit
- Sans mercure

MASTER Value LEDtube T8

Application

- Bureaux
- Commerces
- Halls industriels et entrepôts
- Parkings


Versions



LEDtube 220-240V G13 2ft

MASTER Value LEDtube T8

Schéma dimensionnel



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1.498,7 mm	1.505,8 mm	1.512,9 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1.498,8 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1.498,7 mm	1.505,8 mm	1.512,9 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1.498,8 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1.498,8 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1.498,8 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	25,8 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

MASTER Value LEDtube T8

Informations générales	
Culot	G13
Nombre de cycles d'allumage	200.000
Durée de vie nominale	60.000 h
Données techniques de l'éclairage	
Angle du faisceau (nom.)	190 degré(s)
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	T8
Approbation et application	
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée	Code couleur	Flux lumineux
		(nom.)		
8718699646790	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	3000 K	830	1.000 lm
8718699646813	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	4000 K	840	1.050 lm
8718699646837	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	6500 K	865	1.050 lm
8718699646912	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	3000 K	830	2.900 lm
8718699646936	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	4000 K	840	3.100 lm
8718699646950	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	6500 K	865	3.100 lm
8718699646851	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	3000 K	830	2.000 lm
8718699646875	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	4000 K	840	2.100 lm
8718699646899	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	6500 K	865	2.100 lm
8719514316805	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	3000 K	830	2.300 lm
8719514316829	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	4000 K	840	2.500 lm
8719514316843	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	6500 K	865	2.500 lm
8719514316867	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	3000 K	830	3.400 lm
8719514316881	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	4000 K	840	3.700 lm
8719514316904	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	6500 K	865	3.700 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8718699646790	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	8 W
8718699646813	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	8 W
8718699646837	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	8 W
8718699646912	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	20,5 W
8718699646936	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	20,5 W
8718699646950	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	20,5 W
8718699646851	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	14 W
8718699646875	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	14 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8718699646899	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	14 W
8719514316805	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	15,5 W
8719514316829	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	15,5 W
8719514316843	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	15,5 W
8719514316867	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	23 W
8719514316881	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	23 W
8719514316904	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	23 W

Température



MASTER Value LEDtube T8

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
8718699646790	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	55 °C
8718699646813	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	55 °C
8718699646837	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	55 °C
8718699646912	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	65 °C
8718699646936	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	65 °C
8718699646950	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	65 °C

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
8718699646851	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	60 °C
8718699646875	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	60 °C
8718699646899	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	60 °C
8719514316805	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	60 °C
8719514316829	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	60 °C
8719514316843	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	60 °C
8719514316867	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	65 °C
8719514316881	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	65 °C
8719514316904	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	65 °C

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
8718699646790	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	8 kWh
8718699646813	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	8 kWh
8718699646837	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	8 kWh
8718699646912	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	21 kWh
8718699646936	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	21 kWh
8718699646950	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	21 kWh
8718699646851	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	14 kWh
8718699646875	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	14 kWh
8718699646899	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	14 kWh
8719514316805	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	16 kWh
8719514316829	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	16 kWh
8719514316843	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	16 kWh
8719514316867	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	23 kWh
8719514316881	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	23 kWh
8719514316904	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	23 kWh



MASTER Value LEDtube T8

