



Få den optimale kombinasjonen av verdi og ytelse

MASTER Value LEDtube T8

En høyytelses LED-løsning, det profesjonelle MASTER Value LED-røret er ideelt for å erstatte T8-lysrør med EM-forkobling eller installere direkte på strømmettet. Dette produktet gir en optimal kombinasjon av verdi og ytelse – for bruk i all generell belysning, kontor, industri, detaljhandel og gjestfrihet. Den unike designen til dette LED T8-rørlyset tilbyr bred kompatibilitet, sikkerhet og rask installasjon, samt umiddelbare energibesparelser.

Fordeler

- En enkel ettermontering som er enkel å installere
- Pålitelig ytelse og utmerket verdi
- En for alle-løsning: passer til et bredt spekter av bruksområder

Funksjoner

- Ettermonter eksisterende T8-lamper på EM-forkobling eller nett
- >50 % energibesparelse sammenlignet med lysstoffrør med opptil 160 lm/W
- Ekstra lang levetid på opptil 70 000 timer
- Aktiver implementering av HACCP, støttet av NSF-sertifikat på produktnivå
- Uten kvikksølv

Søknad

- Kontor
- Detaljhandel
- Industribygninger og lagre
- Parkering


MASTER Value LEDtube T8

Versions



LEDtube 220–240V G13 5ft

Målskisse



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,7 mm	1 505,8 mm	1 512,9 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,7 mm	1 505,8 mm	1 512,9 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	25,8 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

MASTER Value LEDtube T8

Generell informasjon	
Sokkelbase	G13
Brytersyklus	200 000
Nominell levetid	60 000 time(r)
Teknisk belysning	
Spredningsvinkel (nom.)	190 grad(er)
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Starttid (nom.)	0,5 s
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T8
Godkjenning og bruksområde	
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 °C til 45 °C

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Korrelert		
		fargetemperatur (nom.)	Fargekode	Lysytelse
929002021102	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	3000 K	830	1 000 lm
929002021202	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	4000 K	840	1 050 lm
929002021302	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	6500 K	865	1 050 lm
929002021702	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	3000 K	830	2 900 lm
929002021802	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	4000 K	840	3 100 lm
929002021902	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	6500 K	865	3 100 lm
929002021402	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	3000 K	830	2 000 lm
929002021502	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	4000 K	840	2 100 lm
929002021602	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	6500 K	865	2 100 lm
929002997602	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	3000 K	830	2 300 lm
929002997702	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	4000 K	840	2 500 lm
929002997802	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	6500 K	865	2 500 lm
929002997902	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	3000 K	830	3 400 lm
929002998002	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	4000 K	840	3 700 lm
929002998102	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	6500 K	865	3 700 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
929002021102	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	8 W
929002021202	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	8 W
929002021302	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	8 W
929002021702	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	20,5 W
929002021802	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	20,5 W
929002021902	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	20,5 W
929002021402	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	14 W
929002021502	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	14 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
929002021602	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	14 W
929002997602	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	15,5 W
929002997702	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	15,5 W
929002997802	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	15,5 W
929002997902	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	23 W
929002998002	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	23 W
929002998102	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	23 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929002021102	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	55 °C
929002021202	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	55 °C
929002021302	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	55 °C
929002021702	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	65 °C

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929002021802	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	65 °C
929002021902	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	65 °C
929002021402	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	60 °C








MASTER Value LEDtube T8

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929002021502	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	60 °C
929002021602	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	60 °C
929002997602	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	60 °C
929002997702	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	60 °C

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929002997802	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	60 °C
929002997902	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	65 °C
929002998002	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	65 °C
929002998102	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	65 °C

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/ 1000 t
929002021102	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	8 kWh
929002021202	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	8 kWh
929002021302	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	8 kWh
929002021702	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	21 kWh
929002021802	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	21 kWh
929002021902	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	21 kWh
929002021402	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	14 kWh
929002021502	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	14 kWh
929002021602	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	14 kWh
929002997602	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	16 kWh
929002997702	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	16 kWh
929002997802	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	16 kWh
929002997902	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	23 kWh
929002998002	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	23 kWh
929002998102	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	23 kWh



MASTER Value LEDtube T8

