



Ger en optimal kombination av värde och prestanda

MASTER Value LEDtube T8

Professionella MASTER Value LED-lysrör är en LED-lösning med hög prestanda som passar perfekt för att ersätta T8-lysrör med EM-driftdon eller installera direkt till elnätet. Produkten ger en optimal kombination av värde och prestanda – för användning i alla allmänna belysnings-, kontor-, industri-, butiks-, hotell- och restaurangapplikationer. Den unika designen på detta LED T8-lysrör innebär bred kompatibilitet, säkerhet och snabb installation samt omedelbara energibesparingar.

Fördelar

- Enkel eftermontering som är enkel att installera
- Pålitlig prestanda och utmärkt värde
- En lösning för allt: passar många olika användningsområden

Funktioner


- Eftermontering av befintliga T8-ljuskällor på EM-don eller direkt på nätspanningen
- > 50 % energibesparing jämfört med vanliga lysrör med upp till 160 lm/W
- Extra lång livslängd på upp till 60 000 timmar
- Fri från kvicksilver

Användning

- Kontor
- Butiker
- Industribyggnader och lagerlokaler
- Parkering

MASTER Value LEDtube T8

Måttskiss



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,7 mm	1 505,8 mm	1 512,9 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,7 mm	1 505,8 mm	1 512,9 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	25,8 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

MASTER Value LEDtube T8

Allmän information	
Socket	G13
Driftcykel	200 000
Nominell livslängd	60 000 h
Ljusteknik	
Spridningsvinkel (nom)	190 °
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Tändningstid (nom)	0,5 s
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Lampform	T8
Användning och godkännande	
Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Korrelerad		
		färgtemperatur (Nom)	Färgkod	Ljusflöde
929002021102	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	3000 K	830	1 000 lm
929002021202	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	4000 K	840	1 050 lm
929002021302	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	6500 K	865	1 050 lm
929002021702	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	3000 K	830	2 900 lm
929002021802	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	4000 K	840	3 100 lm
929002021902	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	6500 K	865	3 100 lm
929002021402	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	3000 K	830	2 000 lm
929002021502	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	4000 K	840	2 100 lm
929002021602	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	6500 K	865	2 100 lm
929002997602	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	3000 K	830	2 300 lm
929002997702	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	4000 K	840	2 500 lm
929002997802	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	6500 K	865	2 500 lm
929002997902	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	3000 K	830	3 400 lm
929002998002	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	4000 K	840	3 700 lm
929002998102	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	6500 K	865	3 700 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
929002021102	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	8 W
929002021202	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	8 W
929002021302	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	8 W
929002021702	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	20,5 W
929002021802	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	20,5 W
929002021902	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	20,5 W
929002021402	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	14 W
929002021502	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	14 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
929002021602	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	14 W
929002997602	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	15,5 W
929002997702	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	15,5 W
929002997802	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	15,5 W
929002997902	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	23 W
929002998002	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	23 W
929002998102	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	23 W

Temperatur







Order Code	Full Product Name	T-Case max. (nom)
929002021102	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	55 °C
929002021202	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	55 °C
929002021302	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	55 °C
929002021702	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	65 °C
929002021802	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	65 °C
929002021902	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	65 °C
929002021402	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	60 °C
929002021502	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	60 °C

Order Code	Full Product Name	T-Case max. (nom)
929002021602	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	60 °C
929002997602	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	60 °C
929002997702	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	60 °C
929002997802	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	60 °C
929002997902	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	65 °C
929002998002	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	65 °C
929002998102	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	65 °C

Användning och godkännande

MASTER Value LEDtube T8

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/ 1 000 tim
929002021102	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	8 kWh
929002021202	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	8 kWh
929002021302	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	8 kWh
929002021702	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	21 kWh
929002021802	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	21 kWh
929002021902	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	21 kWh
929002021402	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	14 kWh
929002021502	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	14 kWh
929002021602	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	14 kWh
929002997602	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	16 kWh
929002997702	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	16 kWh
929002997802	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	16 kWh
929002997902	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	23 kWh
929002998002	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	23 kWh
929002998102	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	23 kWh



MASTER Value LEDtube T8

