



Для оптимального поєднання вартості та продуктивності

MASTER Value LEDtube T8

Професійна світлодіодна лампа MASTER Value – це високоефективне світлодіодне рішення, яке ідеально підходить для заміни люмінесцентних ламп T8 із використанням електромагнітного баласту або встановлення безпосередньо в електромережі. Цей виріб забезпечує оптимальне поєднання вартості та продуктивності – для використання в усіх сферах загального освітлення, офісах, на промислових підприємствах, у крамницях і готелях. Унікальний дизайн цього світлодіодного трубчастого світильника T8 забезпечує широку сумісність, безпеку та швидке встановлення, а також сприяє миттєвому заощадженню енергоспоживання.

Переваги

- Легка модернізація, яку легко встановити
- Надійна продуктивність та відмінне співвідношення ціни та якості
- Одне для всіх рішення: підходить для широкого спектру застосувань

Характеристики


- Модернізація для наявних ламп T8 на електромагнітному баласті або мережі
- > 50% енергозбереження порівняно з люмінесцентними лампами, ефективність до 160 лм/Вт
- Надтривалий термін служби до 60 000 годин
- Підтримує стандарт HACCP, сертифікат NSF рівня продукту
- Без ртуті

Застосування

- Офіс
- Крамниці
- Промислові будівлі & Склади
- Автостоянки

MASTER Value LEDtube T8

Розміри



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,7 mm	1 505,8 mm	1 512,9 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,7 mm	1 505,8 mm	1 512,9 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	25,8 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

MASTER Value LEDtube T8

Загальна інформація	
Розташування виводів	G13
Цикл перемикання	200 000
Номинальний термін служби	60 000 година (- н)
Світлотехнічні	
Кут променя (ном.)	190 °
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80
LLMF напрікінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %
Експлуатаційні й електричні	
Вхідна частота	Від 50 до 60 Hz
Частота мережі	50 to 60 Hz
Час увімкнення (ном.)	0,5 s
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Hi
Механічні деталі й корпус	
Обробка лампи	Матовий
Форма лампи	T8
Затвердження й застосування	
Діапазон температури довкілля	від -20 °C до +45 °C

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Корельована колірна температура (ном.)		
		Код кольору	Світловий потік	
929002021102	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	3000 K	830	1 000 lm
929002021202	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	4000 K	840	1 050 lm
929002021302	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	6500 K	865	1 050 lm
929002021702	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	3000 K	830	2 900 lm
929002021802	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	4000 K	840	3 100 lm
929002021902	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	6500 K	865	3 100 lm
929002021402	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	3000 K	830	2 000 lm
929002021502	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	4000 K	840	2 100 lm
929002021602	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	6500 K	865	2 100 lm
929002997602	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	3000 K	830	2 300 lm
929002997702	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	4000 K	840	2 500 lm
929002997802	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	6500 K	865	2 500 lm
929002997902	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	3000 K	830	3 400 lm
929002998002	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	4000 K	840	3 700 lm
929002998102	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	6500 K	865	3 700 lm

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
929002021102	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	8 W
929002021202	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	8 W
929002021302	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	8 W
929002021702	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	20,5 W
929002021802	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	20,5 W
929002021902	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	20,5 W
929002021402	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	14 W
929002021502	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	14 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
929002021602	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	14 W
929002997602	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	15,5 W
929002997702	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	15,5 W
929002997802	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	15,5 W
929002997902	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	23 W
929002998002	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	23 W
929002998102	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	23 W

Температура

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929002021102	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	55 °C
929002021202	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	55 °C
929002021302	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	55 °C

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929002021702	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	65 °C
929002021802	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	65 °C
929002021902	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	65 °C



MASTER Value LEDtube T8

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929002021402	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	60 °C
929002021502	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	60 °C
929002021602	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	60 °C
929002997602	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	60 °C
929002997702	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	60 °C

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929002997802	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	60 °C
929002997902	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	65 °C
929002998002	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	65 °C
929002998102	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	65 °C

Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Споживання енергії кВт/1000 год
929002021102	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	8 kWh
929002021202	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	8 kWh
929002021302	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	8 kWh
929002021702	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	21 kWh
929002021802	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	21 kWh
929002021902	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	21 kWh
929002021402	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	14 kWh
929002021502	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	14 kWh
929002021602	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	14 kWh
929002997602	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	16 kWh
929002997702	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	16 kWh
929002997802	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	16 kWh
929002997902	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	23 kWh
929002998002	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	23 kWh
929002998102	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	23 kWh



MASTER Value LEDtube T8

