



性价比出色，物有所值

MASTER Value LEDtube T8

专业 MASTER Value LED 灯管是一款高性能 LED 解决方案，可使用 EM 镇流器或直接安装在电源上，是替换 T8 荧光灯的理想之选。此产品具有出色的性价比，适用于各种一般照明应用，例如办公室、工业、商场和酒店照明。T8 LED 灯管设计独特，兼容性强，安装过程安全快速，节能效果立竿见影。

优点

- 轻松改造，易于安装
- 卓越品质，值得信赖
- 一站式解决方案：适用于多种应用

特点

- 可对使用 EM 镇流器或电源的现有 T8 灯具进行改造
- >与高达 160 流明/瓦的荧光灯管相比，节能水平达 50%
- 超长使用寿命，长达 60,000 小时
- 有助于轻松实施 HACCP，由产品级 NSF 认证支持
- 无汞

应用

- 办公照明
- 商场照明
- 工业建筑和仓库
- 停车场

MASTER Value LEDtube T8

Versions




LEDtube 220-240V G13 2ft

LEDtube 220-240V G13 5ft

MASTER Value LEDtube T8

二维绘图



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 10W 840 T8 CN	25.7 mm	28 mm	1,199.4 mm	1,205.3 mm	1,213 mm
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 10W 865 T8 CN	25.7 mm	28 mm	1,199.4 mm	1,205.3 mm	1,213 mm
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W830 T8	25.8 mm	28 mm	1,198.2 mm	1,205.3 mm	1,212.4 mm
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W840 T8	25.8 mm	28 mm	1,198.2 mm	1,205.3 mm	1,212.4 mm
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W865 T8	25.8 mm	28 mm	1,198.2 mm	1,205.3 mm	1,212.4 mm
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	25.8 mm	28 mm	1,198.2 mm	1,205.3 mm	1,212.4 mm
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	25.8 mm	28 mm	1,198.2 mm	1,205.3 mm	1,212.4 mm
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865T8 CN	25.8 mm	28 mm	1,198.2 mm	1,205.3 mm	1,212.4 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	25.8 mm	28 mm	1,498.8 mm	1,505.9 mm	1,513 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	25.8 mm	28 mm	1,498.7 mm	1,505.8 mm	1,512.9 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	25.8 mm	28 mm	1,498.8 mm	1,505.9 mm	1,513 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	25.8 mm	28 mm	1,498.8 mm	1,505.9 mm	1,513 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865T8 CN	25.8 mm	28 mm	1,498.8 mm	1,505.9 mm	1,513 mm
MAS LEDtube VLE 600mm HO 6W 840 T8 CN	25.7 mm	28 mm	589.8 mm	595.7 mm	604 mm
MAS LEDtube VLE 600mm HO 6W 865 T8 CN	25.7 mm	28 mm	589.8 mm	595.7 mm	604 mm
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	25.8 mm	28 mm	588.5 mm	595.5 mm	602.5 mm
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	25.8 mm	28 mm	588.5 mm	595.5 mm	602.5 mm
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	25.8 mm	28 mm	588.5 mm	595.5 mm	602.5 mm

MASTER Value LEDtube T8

一般信息	
底盖	G13
切换循环	200,000
操作和电气	
输入频率	50 至 60 Hz
启动时间 (标称)	0.5 s
控制和调光	
可调光	否
机械和外壳	
灯泡外观	磨砂
灯泡外形	T8

一般信息

Order Code	Full Product Name	标称使用寿命	Order Code	Full Product Name	标称使用寿命
929003069808	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	60,000 小时	929002998002	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	60,000 小时
929003069908	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	60,000 小时	929002998110	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865T8 CN	60,000 小时
929003070008	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	60,000 小时	929003070108	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W830 T8	60,000 小时
929002021802	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	60,000 小时	929003070208	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W840 T8	60,000 小时
929002021902	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	60,000 小时	929003070308	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W865 T8	60,000 小时
929002997602	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	60,000 小时	929004230010	MAS LEDtube VLE 600mm HO 6W 840 T8 CN	50,000 小时
929002997702	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	60,000 小时	929004230110	MAS LEDtube VLE 600mm HO 6W 865 T8 CN	50,000 小时
929002997810	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865T8 CN	60,000 小时	929004230210	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 10W 840 T8 CN	50,000 小时
929002997902	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	60,000 小时	929004230310	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 10W 865 T8 CN	50,000 小时

灯技术

Order Code	Full Product Name	光束角度 (标称)	相关色温 (标称)	显色指数 (CRI)	颜色代码	标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	光通量
929003069808	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	240 °	3000 K	83	830	70 %	1,000 lm
929003069908	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	240 °	4000 K	83	840	70 %	1,050 lm
929003070008	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	240 °	6500 K	83	865	70 %	1,050 lm
929002021802	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	190 °	4000 K	80	840	70 %	3,100 lm
929002021902	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	190 °	6500 K	80	865	70 %	3,100 lm
929002997602	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	190 °	3000 K	80	830	70 %	2,300 lm
929002997702	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	190 °	4000 K	80	840	70 %	2,500 lm
929002997810	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865T8 CN	190 °	6500 K	80	865	70 %	2,500 lm
929002997902	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	190 °	3000 K	80	830	70 %	3,400 lm
929002998002	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	190 °	4000 K	80	840	70 %	3,700 lm
929002998110	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865T8 CN	190 °	6500 K	80	865	70 %	3,700 lm
929003070108	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W830 T8	240 °	3000 K	83	830	70 %	2,000 lm
929003070208	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W840 T8	240 °	4000 K	83	840	70 %	2,100 lm
929003070308	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W865 T8	240 °	6500 K	83	865	70 %	2,100 lm
929004230010	MAS LEDtube VLE 600mm HO 6W 840 T8 CN	190 °	4000 K	80	840	0.7 %	1,000 lm
929004230110	MAS LEDtube VLE 600mm HO 6W 865 T8 CN	190 °	6500 K	80	865	0.7 %	1,000 lm
929004230210	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 10W 840 T8 CN	190 °	4000 K	80	840	0.7 %	1,800 lm
929004230310	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 10W 865 T8 CN	190 °	6500 K	80	865	0.7 %	1,800 lm

操作和电气

MASTER Value LEDtube T8

Order Code	Full Product Name	频率	功率	瓦数相 当
929003069808	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	50 to 60 Hz	8 W	-
929003069908	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	50 to 60 Hz	8 W	-
929003070008	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	50 to 60 Hz	8 W	-
929002021802	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	50 to 60 Hz	20.5 W	-
929002021902	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	50 to 60 Hz	20.5 W	-
929002997602	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	50 to 60 Hz	15.5 W	-
929002997702	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	50 to 60 Hz	15.5 W	-
929002997810	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865T8 CN	-	15.5 W	36 W
929002997902	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	50 to 60 Hz	23 W	-

温度

Order Code	Full Product Name	最大外壳温度 (标称)
929003069808	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	55 °C
929003069908	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	55 °C
929003070008	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	55 °C
929002021802	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	65 °C
929002021902	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	65 °C
929002997602	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	60 °C
929002997702	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	60 °C
929002997810	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865T8 CN	60 °C
929002997902	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	65 °C

审批和申请

Order Code	Full Product Name	环境温度范围	能耗 kWh/ 1000 h
929003069808	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	-20 °C 至 45 °C	-
929003069908	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	-20 °C 至 45 °C	-
929003070008	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	-20 °C 至 45 °C	-
929002021802	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	-20 °C 至 45 °C	21 kWh
929002021902	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	-20 °C 至 45 °C	21 kWh
929002997602	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	-20 °C 至 45 °C	16 kWh
929002997702	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	-20 °C 至 45 °C	16 kWh



Order Code	Full Product Name	频率	功率	瓦数相 当
929002998002	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	50 to 60 Hz	23 W	-
929002998110	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865T8 CN	-	23 W	58 W
929003070108	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W830 T8	50 to 60 Hz	14 W	-
929003070208	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W840 T8	50 to 60 Hz	14 W	-
929003070308	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W865 T8	50 to 60 Hz	14 W	-
929004230010	MAS LEDtube VLE 600mm HO 6W 840 T8 CN	-	6 W	18 W
929004230110	MAS LEDtube VLE 600mm HO 6W 865 T8 CN	-	6 W	18 W
929004230210	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 10W 840 T8 CN	-	10 W	36 W
929004230310	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 10W 865 T8 CN	-	10 W	36 W

Order Code	Full Product Name	最大外壳温度 (标称)
929002998002	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	65 °C
929002998110	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865T8 CN	65 °C
929003070108	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W830 T8	55 °C
929003070208	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W840 T8	55 °C
929003070308	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W865 T8	55 °C
929004230010	MAS LEDtube VLE 600mm HO 6W 840 T8 CN	50 °C
929004230110	MAS LEDtube VLE 600mm HO 6W 865 T8 CN	50 °C
929004230210	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 10W 840 T8 CN	50 °C
929004230310	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 10W 865 T8 CN	50 °C

Order Code	Full Product Name	环境温度范围	能耗 kWh/ 1000 h
929002997810	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865T8 CN	-20 至 +45°C	-
929002997902	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	-20 °C 至 45 °C	23 kWh
929002998002	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	-20 °C 至 45 °C	23 kWh
929002998110	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865T8 CN	-20 至 +45°C	-
929003070108	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W830 T8	-20 °C 至 45 °C	-
929003070208	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W840 T8	-20 °C 至 45 °C	-
929003070308	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W865 T8	-20 °C 至 45 °C	-

MASTER Value LEDtube T8

Order Code	Full Product Name	环境温度范围	能耗 kWh/ 1000 h
929004230010	MAS LEDtube VLE 600mm HO 6W 840 T8 CN	-20 至 +45°C	-
929004230110	MAS LEDtube VLE 600mm HO 6W 865 T8 CN	-20 至 +45°C	-
929004230210	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 10W 840 T8 CN	-20 至 +45°C	-
929004230310	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 10W 865 T8 CN	-20 至 +45°C	-



MASTER Value LEDtube T8

