



专业 LEDtube T5 灯管重新布线解决方案

CorePro LEDtube Mains T5

专业 LEDtube MainsFit 是一款更好的 LED 解决方案，适用于替代 T5 荧光灯。本产品能够提供自然的照明效果，可用于一般照明应用，节能效果立竿见影，是一种环保型解决方案。

优点

- 总拥有成本低
- 轻松升级至 LED 照明技术
- 出色解决方案无需考虑镇流器兼容性，即可取代所有现有 T5 荧光灯

特点

- DLC 认证
- 长达 50,000 小时的可靠性能
- 简单双端重新布线安装，轻松替换现有 T5 灯具
- T5 的外形，适配大多数现有灯具
- 无汞

应用

- 办公照明
- 零售店
- 工业厂房
- 仓库


Versions



ESSENTIAL LEDtube 8-16W G5
830-865 APR

CorePro LEDtube Mains T5

二维绘图



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 16W840 G5 I APRCN	15.8 mm	19 mm	1,149 mm	1,156.1 mm	1,163.2 mm
CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I APRCN	15.8 mm	19 mm	1,149 mm	1,156.1 mm	1,163.2 mm
CorePro LEDtube 600mm 8W840 G5 I APRCN	15.8 mm	19 mm	549 mm	556.1 mm	563.2 mm
CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I APRCN	15.8 mm	19 mm	549 mm	556.1 mm	563.2 mm

一般信息	
底盖	G5
切换循环	50,000
标称使用寿命	30,000 小时
灯技术	
光束角度 (标称)	200 °
显色指数 (CRI)	80
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %
操作和电气	
输入频率	50 至 60 Hz
启动时间 (标称)	0.5 s
温度	
最大外壳温度 (标称)	70 °C
控制和调光	
可调光	否
机械和外壳	
灯泡外观	磨砂
灯泡外形	T5
审批和申请	
环境温度范围	-20 至 +45°C

灯技术

Order Code	Full Product Name	相关色温 (标称)	颜色代码	光通量
929001380710	CorePro LEDtube 600mm 8W840 G5 I APRCN	4000 K	840	1,050 lm
929001380810	CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I APRCN	6500 K	865	1,050 lm
929001381010	CorePro LEDtube 1200mm 16W840 G5 I APRCN	4000 K	840	2,100 lm
929001381110	CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I APRCN	6500 K	865	2,100 lm

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗	瓦数相当
929001380710	CorePro LEDtube 600mm 8W840 G5 I APRCN	8 W	14 W
929001380810	CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I APRCN	8 W	14 W
929001381010	CorePro LEDtube 1200mm 16W840 G5 I APRCN	16 W	28 W
929001381110	CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I APRCN	16 W	28 W

CorePro LEDtube Mains T5

