



Όλα όσα εκτιμάτε σε
έναν λαμπτήρα **Halogen**
PAR38 με τα
πλεονεκτήματα της
τεχνολογίας **LED**.
Αναδείξτε το εμπόρευμα
ή τον χώρο σας χωρίς
περισπασμούς.

LED PAR38

Σποτ LED της Philips με μονή δέσμη οπτικού συστήματος, παρέχουν μια καθαρή δέσμη χωρίς σκιές με γωνίες δέσμης από 15 έως 40 μοιρών, που ταιριάζει σε κάθε εφαρμογή γενικού φωτισμού.

Οφέλη

- Εξοικονόμηση ενέργειας έως 80% σε σχέση με τους λαμπτήρες αλογόνου
- Χαμηλότερο κόστος συντήρησης
- Δεν προκαλεί ξεθώριασμα ή ζημιά

LED PAR38

Χαρακτηριστικά

- Διάρκεια ζωής έως και 40.000 ώρες
- Δεν εκπέμπουν σχεδόν καθόλου ακτινοβολία UV/IR στη δέσμη
- Έως CRI95
- Περιορισμένη εγγύηση που κυμαίνεται από 3 έως 5 χρόνια
- Δεν περιέχει υδράργυρο

Εφαρμογή


- Ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, λόμπι
- Μουσεία, εκθεσιακοί χώροι
- Καταστήματα

Versions



LEDspot MAS 120W E27 PAR38 830 25D ND

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
LEDspot 120W PAR38 830 100-277V 25D ND	120 mm	133 mm

LED PAR38

