



Beépített fényérzékelő a fokozott biztonságért napnyugtától napkelteig

LED Dusk to Dawn

A Philips Dusk to Dawn A19 lámpa beépített fényérzékelővel rendelkezik, amely automatikusan bekapcsolja a világítást napnyugtakor, és kikapcsolja a fényt napkeltekor.

Előnyök

- Hosszú élettartam – alacsonyabb karbantartási költségek a ritkább újragyújtások miatt
- Kiváló színkonzisztencia magas, 80+ színvisszaadással (CRI)
- Beépített fényérzékelővel rendelkezik, amely automatikusan bekapcsolja a fényforrásokat napnyugtakor, és kikapcsolja a fényt napkeltekor

Szolgáltatások

- Szabványos, közepes méretű talppal (E26) rendelkező lámpatestekbe illik, és egy klasszikus fényforrás külsejével rendelkezik
- Azonnali bekapcsolás
- 25 000 óra névleges átlagos élettartam
- Szinte egyáltalán nem bocsát ki ultraibolya/infravörös fényt
- Nem tartalmaz higanyt, így biztonságos a környezet számára

LED Dusk to Dawn

Alkalmazás

- Biztonsági világítástechnika
- Lakóterületek és önálló lakhatást biztosító intézmények
- Szállodák/motelek

Versions




LEDbulb E27 A19



LEDbulbD2D A19 E27 FR

Méretezett rajza



Product	D	C
LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4	62 mm	114 mm
LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4	62 mm	114 mm

LED Dusk to Dawn

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E27
Névleges élettartam (óra)	15 000 h
Kapcsolási ciklus	50 000
Névleges élettartam	15 000 h
Technikai adatok	
Sugárzási szög (névleges)	250 fok
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Fényáram	806 lm
Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	50 Hz
Hálózati frekvencia	50 Hz
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Teljesítmény-egyenérték	60 W
Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	75 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Matt
Fényforrásbúra formája	A19

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színkód
78269600	LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4	2700 K	827
78271900	LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4	4000 K	840

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
78269600	LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4	7,5 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
78271900	LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4	6,5 W

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
78269600	LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4	8 kWh
78271900	LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4	7 kWh

