



Senzor de lumină încorporat pentru securitate suplimentară din amurg până în zori

LED Dusk to Dawn

Lampa Philips Dusk to Dawn A19 este echipată cu un senzor de lumină încorporat, care aprinde luminile automat la apusul soarelui și le stinge la răsărit.

Beneficii

- Durată lungă de viață – diminuarea costului de întreținere prin reducerea frecvenței de înlocuire a lămpilor
- Consistență excelentă a indicelui ridicat de redare a culorii (CRI) de 80+
- Echipare cu un senzor de lumină încorporat, care aprinde lămpile/becurile automat la apusul soarelui și le stinge la răsărit

Caracteristici

- Potrivit în instalațiile cu soclu mediu standard (E27), cu aspectul unui bec classic
- Pornire instantanee
- Durată de viață medie nominală de 25.000 de ore
- Nu emite, practic, lumină cu raze ultraviolete și infraroșii
- Fără mercur, pentru un mediu înconjurător sigur

Cerere

- Iluminat de securitate
- Zone rezidențiale și de asistență socială
- Hoteluri/moteluri

LED Dusk to Dawn

Versions




LEDbulb E27 A19



LEDbulbD2D A19 E27 FR

Cote



Product	D	C
LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4	62 mm	114 mm
LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4	62 mm	114 mm

LED Dusk to Dawn

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E27
Durată de viață nominală (ore)	15.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Durată de viață nominală	15.000 ore
Date tehnice lumină	
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	250 °
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Flux luminos	806 lm
Funcționare și sistem electric	
Frecvență de intrare	50 Hz
Frecvență linie	50 Hz
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Echivalent putere	60 W
Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	75 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Mat
Formă bec	A19

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Cod culoare
78269600	LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4	2700 K	827
78271900	LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4	4000 K	840

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
78269600	LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4	7,5 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
78271900	LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4	6,5 W

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h
78269600	LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4	8 kWh
78271900	LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4	7 kWh

