



Integrovaný svetelný senzor na zvýšenie bezpečnosti od súmraku do úsvitu

LED Dusk to Dawn

Svietidlo Philips Dusk to Dawn A19 je vybavené integrovaným svetelným senzorom. Keď slnko zapadne, svetlo sa automaticky rozsvieti, a po východe slnka zas zhasne.

Výhody

- Dlhá životnosť – znížením frekvencie výmeny svetelných zdrojov sa znižujú náklady na údržbu
- Vynikajúca konzistentnosť farieb a výborné podanie farieb (CRI) 80+
- Toto osvetlenie je vybavené integrovaným svetelným senzorom. Keď slnko zapadne, žiarovky sa automaticky rozsvietia, a po východe slnka zas zhasnú.

Vlastnosti

- Kompatibilné so štandardnými objímkami strednej veľkosti (E26) a vzhľadovo podobné klasickej žiarovke
- Okamžité zapnutie
- Priemerná životnosť 25 000 hodín
- Nevyžaruje takmer žiadne zložky UV a IR svetla
- Neobsahuje ortuť – chráni životné prostredie

Aplikácie

- Bezpečnostné osvetlenie
- Osvetlenie obytných štvrtí a opatrovateľských zariadení
- Hotely/motely

LED Dusk to Dawn

Versions




LEDbulb E27 A19



LEDbulbD2D A19 E27 FR

Rozmerový obrázok



Product	D	C
LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4	62 mm	114 mm
LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4	62 mm	114 mm

LED Dusk to Dawn

Všeobecné informácie

Pätica	E27
Menovitá životnosť (hodiny)	15 000 h
Spínací cyklus	50 000
Nominálna životnosť	15 000 h

Svetelné technické

Uhol vyžarovania (nom.)	250 stupeň (stupne)
Index podania farieb (CRI)	80
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %
Svetelný tok	806 lm

Prevádzkové a elektrické

Vstupná frekvencia	50 Hz
Sieťová frekvencia	50 Hz
Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Ekvivalentný výkon	60 W

Teplota

Maximálna teplota krytu (nom.)	75 °C
--------------------------------	-------

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Povrchová úprava žiarovky	Matná
Tvar žiarovky	A19

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Kód farby
78269600	LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4	2700 K	827
78271900	LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4	4000 K	840

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
78269600	LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4	7,5 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
78271900	LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4	6,5 W

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1 000 h
78269600	LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4	8 kWh
78271900	LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4	7 kWh

