



# El toque festivo perfecto para las festividades y las ocasiones especiales

## Focos de fiesta LED

Las lámparas de fiesta de forma A Philips proporcionaron una luz brillante y un color para una amplia variedad de aplicaciones. Ideales para ocasiones especiales, fiestas y festividades.

### Beneficios

- Larga vida útil: disminuye los costos de mantenimiento al reducir la frecuencia de reemplazo de las lámparas
- Crea una sensación festiva
- Agrega un estallido de color a cualquier habitación

### Características

- Disponible en color, azul, verde, morado, amarillo y naranja
- 15.000 horas de vida útil nominal promedio
- Encendido instantáneo
- Prácticamente no emite luz UV o IR
- Sin mercurio para un ambiente más seguro

### Aplicaciones

- Hotelería
- Restaurantes
- Ideal para fiestas, festivales y días festivos en patios, terrazas y miradores

# Focos de fiesta LED

## Versions




LEDbulb Color P A19 E27 Red



LEDbulb Color P A19 E27 Yellow

## Plano de dimensiones



| Product                           | D     | C      |
|-----------------------------------|-------|--------|
| 8A19/LED/RED/ND 120V E27 6/1FB    | 60 mm | 107 mm |
| 8A19/LED/YELLOW/ND 120V E27 6/1FB | 60 mm | 107 mm |

### Información general

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Tapa-base             | E27            |
| Ciclo del interruptor | 20,000         |
| Vida útil nominal     | 10,000 hora(s) |

### Información técnica sobre la luz

|   |      |
|---|------|
| LLMF al final de la vida útil nominal (nominal) | 70 % |
|---|------|

### Operación y aspectos eléctricos

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Frecuencia de entrada      | 50 a 60 Hz  |
| Frecuencia de línea        | 50 to 60 Hz |
| Consumo de energía         | 8 W         |
| Tiempo de inicio (nominal) | 0.5 s       |

### Temperatura

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| T° estuche máxima (nominal) | 80 °C |
|-----------------------------|-------|

### Controles y atenuación

|           |    |
|-----------|----|
| Regulable | No |
|-----------|----|

### Mecánica y carcasa

|                |     |
|----------------|-----|
| Forma del foco | A19 |
|----------------|-----|

### Información técnica sobre la luz

| Order Code   | Full Product Name                 | Ángulo de haz (nominal) | Índice de producción de color (IRC) |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 929001998471 | 8A19/LED/RED/ND 120V E27 6/1FB    | 120 °                   | 54                                  |
| 929001998771 | 8A19/LED/YELLOW/ND 120V E27 6/1FB | 160 °                   | 62                                  |

## Focos de fiesta LED

