



Elegancia ahorradora de energía en un diseño versátil

LED G16.5

Las lámparas de LED G16.5 de Philips ofrecen un entorno de ahorro de energía con un efecto elegante. Su único diseño proporciona luz en todas las direcciones, lo cual brinda una alternativa de larga vida distinta de fuentes incandescentes estándar a los diseñadores de iluminación.

Beneficios

- Larga vida útil: disminuye los costos de mantenimiento al reducir la frecuencia de reemplazo de las lámparas
- Consistencia de color excelente con reproducción cromática alta (CRI)
- Algunos productos con un efecto de resplandor cálido se atenúan a un resplandor acogedor para crear un ambiente cómodo

Características

- Diseño de controlador compacto integrado para lograr un estilo y sensación decorativos
- Atenuación suave
- Se instala en lámparas de base media y candelabros existentes
- 15,000 horas de vida útil nominal promedio
- Ubicación en zonas húmedas

Aplicaciones

- Candelabros
- Iluminación de marquesinas
- Restaurantes


LED G16.5

Versions



LEDbulb G45 E27 FR P1

Plano de dimensiones



Product	D	C
LED 4W E27 3000K100-240V G16.5 3PK THD	45 mm	78 mm
LED 4W E27 6500K100-240V G16.5 3PK THD	45 mm	78 mm

LED G16.5

Información general

Tapa-base	E27
Ciclo del interruptor	50,000
Vida útil nominal	15,000 hora(s)

Información técnica sobre la luz

Ángulo de haz (nominal)	150 °
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Flujo luminoso	350 lm

Operación y aspectos eléctricos

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Consumo de energía	4 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Equivalente en potencia en vatios	40 W

Temperatura

T° estuche máxima (nominal)	60 °C
-----------------------------	-------

Controles y atenuación

Regulable	No
-----------	----

Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	G16.5

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color	
		correlacionada (nominal)	Código de color
929002037241	LED 4W E27 3000K100-240V G16.5 3PK THD	3000 K	830
929002037341	LED 4W E27 6500K100-240V G16.5 3PK THD	6500 K	865

