



Logre un estilo vintage o moderno al ahorrar dinero con tecnología LED

LED Designer Deco

Las lámparas LED Designer Deco de Philips le permiten mantener una luz cálida o clásica o un efecto moderno o chic mientras brindan una vida útil más larga y ahorros de energía

Beneficios

- Distribución y color de la luz que reproduce el efecto de las lámparas estándares de estilo vintage o con un tono moderno y sofisticado
- Larga vida útil: disminuye los costos de mantenimiento al reducir la frecuencia de reemplazo de las lámparas
- Consistencia de color excelente con reproducción cromática alta (CRI)

Características

- Diseño de controlador compacto integrado para lograr un estilo y sensación decorativos
- Atenuación suave
- Encendido instantáneo
- 15,000 horas de vida útil nominal promedio
- Ubicación en zonas húmedas

Aplicaciones

- Restaurantes y bares
- Recepciones, áreas de recepción

LED Designer Deco


Versions



LEDbulb UFO Others E27 FR

UFO LEDbulb 24W E27 3000K 230V POS3

Plano de dimensiones



Product	D	C
UFO LEDBulb 15W E27 6500K 230V 1CT/6	150 mm	82 mm
UFO LEDBulb 24W E27 3000K 230V 1CT/6	200 mm	82 mm
UFO LEDBulb 24W E27 6500K 230V 1CT/6	200 mm	82 mm

Información general	
Tapa-base	E27
Ciclo del interruptor	50,000
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Información técnica sobre la luz	
Ángulo de haz (nominal)	120 °
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	Otros

Información técnica sobre la luz				
Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Código de color	Flujo luminoso
929001971571	UFO LEDBulb 15W E27 6500K 230V 1CT/6	6500 K	865	1,700 lm
929001971871	UFO LEDBulb 24W E27 3000K 230V 1CT/6	3000 K	830	2,715 lm
929001971971	UFO LEDBulb 24W E27 6500K 230V 1CT/6	6500 K	865	2,715 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929001971571	UFO LEDBulb 15W E27 6500K 230V 1CT/6	15 W	100 W
929001971871	UFO LEDBulb 24W E27 3000K 230V 1CT/6	24 W	150 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929001971971	UFO LEDBulb 24W E27 6500K 230V 1CT/6	24 W	150 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929001971571	UFO LEDBulb 15W E27 6500K 230V 1CT/6	72 °C
929001971871	UFO LEDBulb 24W E27 3000K 230V 1CT/6	68 °C

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929001971971	UFO LEDBulb 24W E27 6500K 230V 1CT/6	68 °C

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía kWh/1000 h
929001971571	UFO LEDBulb 15W E27 6500K 230V 1CT/6	15 kWh
929001971871	UFO LEDBulb 24W E27 3000K 230V 1CT/6	24 kWh
929001971971	UFO LEDBulb 24W E27 6500K 230V 1CT/6	24 kWh

