



Retrofit instantáneo, ahorros instantáneos

LED Corn Cobs

Las lámparas de reemplazo Philips Corn Cob HID son el reemplazo perfecto de los LED para una amplia variedad de aplicaciones en exteriores. Iluminación de alta intensidad, lo que significa que se obtiene una mayor visibilidad para aplicaciones como calles, áreas públicas y mucho más por una fracción de la energía utilizada por el HID convencional.

Beneficios

- Ahorros de energía del >50 %
- iluminación omnidireccional que permite su uso en una variedad de aplicaciones

Características

- Base EX39 estándar para reemplazar lámparas de haluro metálico y las opciones de E39
- Disponible en 3000K, 4000K y 5000K CCT
- Disponible en rangos de opciones de reemplazo entre 70W y 400W, y hasta 16 800 lúmenes
- Garantía limitada de 3 años
- Sobretensión 4 y 6 kV

Aplicaciones

- Luces de pared, luminarias shoebox, postes...
- Estacionamientos, áreas públicas y oficinas al aire libre

LED Corn Cobs

Versions



LEDTForce LS NAM1 Corncob EX39 1



LEDTForce LS DLC Corncob 3



LEDTForce LS NAM1 Corncob EX39 3




LEDTForce LS NAM1 Corncob EX39 2




LEDTForce LS Corncob

Plano de dimensiones





Product	D	C
115CC/LED/3CCT/LS EX39 BB 3/1	102 mm	211 mm
145CC/LED/3CCT/LS EX39 BB 3/1	102 mm	211 mm



Product	D	C
80CC/LED/3CCT/LS EX39 BB 3/1	91 mm	196 mm

LED Corn Cobs

Plano de dimensiones



Product	D	C
63CC/LED/3CCT/LS EX39 G3 BB 3/1	85 mm	260 mm

Product	D	C
450CC/LED/840/LS EX39 BB 3/1	142 mm	308 mm

Información general

Tapa-base	EX39
Ciclo del interruptor	50.000
Vida útil nominal	50.000 hora(s)

Información técnica sobre la luz

Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
-----------------------	------------

Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Transpar.
Forma del foco	Corn cob

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Código de color	Flujo luminoso
929003631404	80CC/LED/3CCT/LS EX39 BB 3/1	3000 K	3000K/4000K/5000K	11.500 lm
929003065504	63CC/LED/3CCT/LS EX39 G3 BB 3/1	Selectable	850	-
929003631604	145CC/LED/3CCT/LS EX39 BB 3/1	3000 K	3000K/4000K/5000K	20.500 lm
929003631504	115CC/LED/3CCT/LS EX39 BB 3/1	3000 K	3000K/4000K/5000K	15.800 lm
929003019704	450CC/LED/840/LS EX39 BB 3/1	4000 K	840	65.000 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de línea	Consumo de energía	Tiempo de inicio (nominal)
929003631404	80CC/LED/3CCT/LS EX39 BB 3/1	-	80 W	2 s
929003065504	63CC/LED/3CCT/LS EX39 G3 BB 3/1	50 to 60 Hz	63 W	1 s
929003631604	145CC/LED/3CCT/LS EX39 BB 3/1	-	145 W	2 s

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de línea	Consumo de energía	Tiempo de inicio (nominal)
929003631504	115CC/LED/3CCT/LS EX39 BB 3/1	-	115 W	2 s
929003019704	450CC/LED/840/LS EX39 BB 3/1	50 to 60 Hz	450 W	2 s

LED Corn Cobs

Temperatura

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929003631404	80CC/LED/3CCT/LS EX39 BB 3/1	41,75 °C
929003065504	63CC/LED/3CCT/LS EX39 G3 BB 3/1	65 °C
929003631604	145CC/LED/3CCT/LS EX39 BB 3/1	40 °C

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929003631504	115CC/LED/3CCT/LS EX39 BB 3/1	35,5 °C
929003019704	450CC/LED/840/LS EX39 BB 3/1	42,5 °C



Controles y atenuación

Order Code	Full Product Name	Regulable
929003631404	80CC/LED/3CCT/LS EX39 BB 3/1	Regulación Variac
929003065504	63CC/LED/3CCT/LS EX39 G3 BB 3/1	Regulación de intensidad preestablecida
929003631604	145CC/LED/3CCT/LS EX39 BB 3/1	Regulación Variac

Order Code	Full Product Name	Regulable
929003631504	115CC/LED/3CCT/LS EX39 BB 3/1	Regulación Variac
929003019704	450CC/LED/840/LS EX39 BB 3/1	Regulación de intensidad preestablecida

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
929003631404	80CC/LED/3CCT/LS EX39 BB 3/1	-20 a +55 °C
929003065504	63CC/LED/3CCT/LS EX39 G3 BB 3/1	-
929003631604	145CC/LED/3CCT/LS EX39 BB 3/1	-20 a +55 °C
929003631504	115CC/LED/3CCT/LS EX39 BB 3/1	-20 a +55 °C
929003019704	450CC/LED/840/LS EX39 BB 3/1	-20 °C a 45 °C



LED Corn Cobs

