SunStay - Lampu jalan tenaga surya All In One

SunStay

Lampu jalan tenaga surya terintegrasi dengan baterai Lithium Ferro Phosphate, panel surya dan pengisi daya yang dipasang pada lampu. Aluminium cetak bertekanan untuk kekukuhan dan masa pakai lama. Braket pemasangan tiang yang dirancang khusus memungkinkan sudut kemiringan berbeda, lateral, dan pemasangan atas tiang.

Benefits

- Membawa cahaya ke area tanpa akses pada jaringan listrik
- Menghemat energi
- Memelihara lanskap karena tidak diperlukan perlindungan kabel
- Ramah lingkungan
- Konstruksi kukuh untuk masa pakai lama

Features

- Daya penerangan tinggi, 175 lm/Watt untuk memaksimalkan performa baterai
- Baterai Lithium Ferro Phosphate yang dapat diganti untuk masa pakai lama dan pengoperasian yang mudah.
- Pengontrol pengisian MPPT untuk efisiensi maksimum
- Housing aluminium cetak bertekanan untuk kekuatan dan disipasi panas yang luar biasa.
- Braket pemasangan tiang dirancang khusus dengan sudut kemiringan dapat disesuaikan 0 hingga 15 derajat, yang juga dapat digunakan di posisi pemasangan tiang atas & lateral.
- Profil peredupan aturan pabrik beserta sensor PIR untuk pengoptimalan waktu operasi.
- Fitur diagnostik mandiri bersama dengan indikator LED pengisian, pengosongan, & cut-off baterai

SunStay

Application

- Jalan kelas A & B
- Kawasan pedesaan
- Pencahayaan taman, jalur pejalan kaki
- Industri, kantor, sekolah
- Pusat perbelanjaan, kampus korporat, plaza

Versions

SunStay Hybrid

Dimensional drawing



© 2025 Signify Holding Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Semua merek dagang dimiliki oleh Signify Holding atau pemiliknya masing-masing.