



Світильник
спеціального виконання
Essential
Smartbright – вигідне
рішення. Його
конструкція захищена
від вологи та пилу
(клас захисту **IP65**).
Світильник
поставляється у
2 розмірах, що дає
змогу задовольнити
ваші індивідуальні
вимоги до освітлення.



Essential Smartbright Bulkhead

Новий світильник спеціального виконання Philips Essential Smartbright – винятково вигідне рішення. Він ідеально підходить для повсякденного освітлення в приміщеннях і напіввідкритого встановлення. Світильник поставляється в 2 розмірах, а також має захист від вологи й пилу.

Переваги

- Термін служби 20 000 годин
- Гарантія на 1 рік
- IP65: захист від вологи й пилу

Характеристики

- 20000 год
- Гарантія на 1 рік
- IP65: захист від вологи й пилу
- IK06: міцна конструкція
- Усі комплектуючі для монтажу входять до комплекту

Застосування

- Готелі
- Офіси
- Житлові будинки

Essential Smartbright Bulkhead



Версії



EssentialSmartbright Bulkhead

EssentialSmartbright Bulkhead

Розміри



Essential Smartbright Bulkhead

Загальна інформація	
Драйвер входить у комплект	Так
Кількість розподільних коробок	1 шт.
Світлотехнічні	
Кут променю джерела світла	120 °
Корельована колірна температура (ном.)	4000 K
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	>70
Світловіддача (номінальна) (ном.)	80 lm/W
Експлуатаційні й електричні	
Клас захисту IEC	II клас безпеки
Вхідна напруга	Від 220 до 240 V
Частота мережі	50 or 60 Hz
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Ні
Максимальний рівень зменшення яскравості	Н/д
Механічні деталі й корпус	
Тип кришки об'єктива	Полікарбонатний плафон/корпус
Колір корпусу	Білий
Код захисту від механічного впливу	IK06
Код захисту від проникнення	IP65
Затвердження й застосування	
Діапазон температури довкілля	від -30 °C до +35 °C
Знак CE	Так
Знак ENEC	-
Позначка займистості	-
Випробування на займання	Температура 650 °C, тривалість 30 c
Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)	
Початкова колірність	SDCM<6
Допустиме відхилення світлового потоку	+/-10%
Експлуатаційні характеристики у довгостроковій перспективі (відповідає IEC)	
Інтенсивність відмов драйвера за 5000 год	0,007 %

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Світловий потік
911401735842	WT045C LED12/NW PSU CFW L1065	960 lm
911401735862	WT045C LED20/NW PSU CFW L1665	1 600 lm

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401735842	WT045C LED12/NW PSU CFW L1065	12 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401735862	WT045C LED20/NW PSU CFW L1665	20 W

Essential Smartbright Bulkhead

