



Váš prvý krok k prepojenému osvetleniu

MasterConnect LEDspot GU10

Predstavujeme vám LED svetelné zdroje MasterConnect – inteligentné LED svetelné zdroje určené na modernizáciu, ktoré vám ponúknu jednoduchý a pohodlný spôsob modernizácie na prepojené osvetlenie. LED svetelné zdroje radu MasterConnect možno pomocou intuitívnej aplikácie ľahko nastaviť a naprogramovať na maximálnu úsporu energie. Súčasne vám zaistia bezdrôtové a automatizované osvetlenie, ktoré je praktické a pohodlné. Okrem toho ich možno rozšíriť a modernizovať. Ak by ste chceli využiť aj ďalšie výhody, ako je diaľkové ovládanie alebo ovládací panel, aktuálne nainštalované svetelné zdroje si jednoducho necháte a pridáte bránu, aby ste mohli využiť všetky výhody cloudového systému. Pokiaľ chcete svoje riešenie osvetlenia posunúť na vyššiu úroveň, lepší spôsob nenájdete.

Výhody

- Jednoduchá montáž a nastavenie
- Pokročilé ovládacie prvky zaisťujú väčšiu úsporu energie aj pohodlie
- Rozšíriteľné a inovovateľné na cloudové riešenie

Vlastnosti


- Dokonalá náhrada halogénových žiaroviek GU10 na sieťové napätie
- Doba životnosti produktu až 25 000 hodín
- Jednoduché nastavenie a ovládanie pomocou intuitívnej aplikácie
- Interact Ready
- Spoľahlivá a bezpečná bezdrôtová technológia

Aplikácie

- HoReKa
- Obchod
- Kancelárie

MasterConnect LEDspot GU10

Rozmerový obrázok



Product	D	C
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D	50 mm	54 mm
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D	50 mm	54 mm

Všeobecné informácie

Pätica	GU10
Spínací cyklus	50 000
Nominálna životnosť	25 000 h

Svetelné technické

Uhol vyžarovania (nom.)	36 stupeň (stupne)
Index podania farieb (CRI)	90
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %
Svetelný tok	345 lm
Intenzita svetla (nom.)	500 cd

Prevádzkové a elektrické

Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Spotreba	4,7 W
Čas spustenia (nom.)	0,5 s

Teplota

Maximálna teplota krytu (nom.)	85 °C
--------------------------------	-------

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Bezdrôtové tlmenie
--------------	-----------------------

Mechanické časti a teleso

Povrchová úprava žiarovky	Matná
Tvar žiarovky	PAR16


Schválenie a použitie

Spotreba energie kWh/1 000 h	5 kWh
------------------------------	-------


Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Kód farby
69392300	MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D	2700 K	927
69394700	MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D	3000 K	930
69396100	MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D	4000 K	940



MasterConnect LEDspot GU10




Accent Diagrams



Accent Diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D




Accent Diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D




Accent Diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D


Beam Diagrams



Beam diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D



Beam diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D



Beam diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D

