



Den vægmonterede Philips Ledinaire Square er den ideelle løsning til dine daglige belysningsopgaver.

Ledinaire Væg- og loftarmatur WL055V

Offentlige rum og færdselsområder kræver pålidelige belysningsløsninger, især i parkeringshuse, kontorer, indgange, gangarealer, korridorer og trapper. Med Philips Ledinaire får du ikke kun enestående pålidelighed, men også meget mere. Denne populære serie tilbyder et bredt udvalg af essentielle LED-armaturer, der er klar til brug. Et eksempel er vores moderne Ledinaire firkantede vægmonterede model WL055V, der passer perfekt til mange forskellige generelle belysningsbehov. Og ligesom resten af Ledinaire-serien er den designet med Philips' høje kvalitetsstandarder til en meget konkurrencedygtig pris. Det er et prisvenligt, pålideligt og energieffektivt valg til vægmontering, fra det førende mærke inden for LED-belysning.

Fordele

- Philips-kvalitet og -driftssikkerhed
- energibesparende LED
- Vand- og hærværkssikret
- Mange anvendelsesområder
- Rektangulær 1:1-erstatning for TCH329-armaturet

Ledinaire Væg- og loftarmatur WL055V

Funktioner

- Moderne, forenklet design
- Høj effektivitet med 100lm/W
- Høj beskyttelse (IP65 og IK08)
- Der er mulighed for at vælge en nødversion med batteri, der har en driftstid på op til 3 timer
- Bevægelses- og dagslyssensor fås som tilbehør (MDU)
- Mulighed for valgfri trinvis dæmpning ved hjælp af en vippekontakt ved 10 % og 20 %

Anvendelsesområder

- Parkeringshuse
- Indgange
- Gangarealer
- Trapper

Advarsler og sikkerhed


- For versioner med MDU (Motion Detection Unit):
- Sensorernes dækning kan variere afhængigt af, om de anvendes indendørs eller udendørs.
- Ved kraftig vind og regn kan sensoren blive udløst, hvis der ikke er tilstrækkelig beskyttelse mod disse påvirkninger, såsom vægge eller tag
- Enhver vibration eller bevægelse kan udløse sensoren. Sørg for, at sensoren er placeret langt væk fra enhver sådan kontinuerlig signal.

Versions




Ledinaire Square Wall-mounted
WL055V PSU WH

Målskitse



Ledinaire Væg- og loftarmatur WL055V

Oplysninger om produktet




Ledinaire Square Wall-mounted
standard version (PSU)




Ledinaire Square Wall-mounted
standard version (PSU)



Ledinaire Square Wall-mounted
with Movement Detection Unit
(MDU)



Ledinaire Square Wall-mounted
with Movement Detection Unit
(MDU)



Ledinaire Square Wall-mounted
standard version (PSU)



Ledinaire Square Wall-mounted
with Movement Detection Unit
(MDU)

Ledinaire Væg- og loftarmatur WL055V

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Lysteknisk	
Lyskildens strålevinkel	110 °
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Drift og el	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant
Mekanik og armaturhus	
Farve på armaturhus	Hvid
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	-
Mærke for brændbarhed	-
Glødetrådtest	Temperatur 850 °C, varighed 30 s
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	1,6
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Indledende kromaticitet	SDCM≤5
Lysstrømtolerance	+/-10%

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Service-kode
910505100601	WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH	Nej
910505100602	WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH	Nej
911401834880	WL055V LED6S/830 PSU WH	-
911401834980	WL055V LED6S/840 PSU WH	-
911401850580	WL055V LED6S/840 PSR MDU WH	-
911401862580	WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	-

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm	Optiktype
910505100601	WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH	4000 K	79 lm/W	630 lm	Bred stråle
910505100602	WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH	3000 K	75 lm/W	600 lm	Bred stråle
911401834880	WL055V LED6S/830 PSU WH	3000 K	100 lm/W	600 lm	Spredningsvinkel 110°

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm	Optiktype
911401834980	WL055V LED6S/840 PSU WH	4000 K	105 lm/W	630 lm	Spredningsvinkel 110°
911401850580	WL055V LED6S/840 PSR MDU WH	4000 K	105 lm/W	630 lm	Spredningsvinkel 110°
911401862580	WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	3000 K	100 lm/W	600 lm	Spredningsvinkel 110°

Drift og el

Ledinaire Væg- og loftarmatur WL055V

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910505100601	WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH	8 W
910505100602	WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH	8 W
911401834880	WL055V LED6S/830 PSU WH	6 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
911401834980	WL055V LED6S/840 PSU WH	6 W
911401850580	WL055V LED6S/840 PSR MDU WH	6 W
911401862580	WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	6 W

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product	Indbygget		Maksimalt
	Name	Dæmpbar	lysstyringssystem	dæmpningsniveau
910505100601	WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH	Nej	-	-
910505100602	WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH	Nej	-	-
911401834880	WL055V LED6S/830 PSU WH	Nej	-	-

Order Code	Full Product	Indbygget		Maksimalt
	Name	Dæmpbar	lysstyringssystem	dæmpningsniveau
911401834980	WL055V LED6S/840 PSU WH	Nej	-	-
911401850580	WL055V LED6S/840 PSR MDU WH	Ja	Programmerbar bevægelse og lyssensor	20%
911401862580	WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	Ja	Programmerbar bevægelse og lyssensor	20%

Nøddrift (1/2)

Full Product Centraliseret						Batteritype	Full Product Centraliseret						Batteritype
Order Code	Name	nødbelysning	Nødbelysning	Nødbelysningsstrøm	nødbelysning	til	Order Code	Name	nødbelysning	Nødbelysning	Nødbelysningsstrøm	nødbelysning	til
910505100601	WL055V LED6S/ 840 PSU EL3 WH	Nej	Basisversion til tre timers nødbelysning	370 lm	Lithium		910505100602	WL055V LED6S/ 830 PSU EL3 WH	Nej	Basisversion til tre timers nødbelysning	370 lm	Lithium	
911401834880	WL055V LED6S/ 830 PSU WH	-	-	-	-		911401850580	WL055V LED6S/ 840 PSR MDU WH	-	-	-	-	
911401834980	WL055V LED6S/ 840 PSU WH	-	-	-	-		911401862580	WL055V LED6S/ 830 PSR MDU WH	-	-	-	-	

Nøddrift (2/2)

Order Code	Full Product Name	Forventet varighed af nødbelysningen (når den er fuldt opladet)
910505100601	WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH	3 t
910505100602	WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH	3 t
911401834880	WL055V LED6S/830 PSU WH	-

Order Code	Full Product Name	Forventet varighed af nødbelysningen (når den er fuldt opladet)
911401834980	WL055V LED6S/840 PSU WH	-
911401850580	WL055V LED6S/840 PSR MDU WH	-
911401862580	WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	-

Godkendelse og anvendelsesområde

Ledinaire Væg- og loftarmatur WL055V

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	Flimmerværdi (PstLM)
910505100601	WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH	0 til +25 °C	-
910505100602	WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH	0 til +25 °C	-
911401834880	WL055V LED6S/830 PSU WH	-20 til +35 °C	1

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	Flimmerværdi (PstLM)
911401834980	WL055V LED6S/840 PSU WH	-20 til +35 °C	1
911401850580	WL055V LED6S/840 PSR MDU WH	-20 til +35 °C	1
911401862580	WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	-20 til +35 °C	1

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505100601	WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH	WL055V
910505100602	WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH	WL055V
911401834880	WL055V LED6S/830 PSU WH	-

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
911401834980	WL055V LED6S/840 PSU WH	-
911401850580	WL055V LED6S/840 PSR MDU WH	-
911401862580	WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	-

