



Επίτοιχο τετράγωνο **Philips Ledinaire** για τις καθημερινές σας εφαρμογές φωτισμού.

Τετράγωνο Ledinaire επίτοιχης τοποθέτησης

Οι δημόσιοι χώροι και οι περιοχές κυκλοφορίας απαιτούν τις πλέον αξιόπιστες λύσεις φωτισμού – ιδιαίτερα χώροι όπως γκαράζ, γραφεία, είσοδοι, διάδρομοι, διάδρομοι και σκάλες. Με το Philips Ledinaire έχετε εξαιρετική αξιοπιστία και πολλά ακόμα. Αυτή η δημοφιλής σειρά διαθέτει μια επιλογή από βασικά φωτιστικά LED τα οποία είναι άμεσα διαθέσιμα. Όπως το σύγχρονο, τετράγωνο επίτοιχο μοντέλο Ledinaire WL055V που είναι κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών γενικού φωτισμού. Και όπως και η υπόλοιπη σειρά Ledinaire, έχει σχεδιαστεί με τα υψηλά πρότυπα ποιότητας της Philips σε πολύ ανταγωνιστική τιμή. Μια προσιτή, αξιόπιστη και ενεργειακά αποδοτική επιλογή για τοποθέτηση στον τοίχο, από το κορυφαίο όνομα στα LED.

Οφέλη

- Ποιότητα και αξιοπιστία Philips
- LED εξοικονόμησης ενέργειας
- Αδιάβροχο και με προστασία από βανδαλισμούς
- Ευρεία γκάμα εφαρμογών
- Ορθογώνιο 1:1 ανταλλακτικό για φωτιστικό TCH329

Χαρακτηριστικά

- Μοντέρνος, λιτός σχεδιασμός
- Υψηλή απόδοση με 100 lm/W
- Υψηλή προστασία (IP65 και IK08)
- Προαιρετική έκδοση έκτακτης ανάγκης με μπαταρία 3 ωρών
- Προαιρετική ανίχνευση κίνησης και αισθητήρας φωτός ημέρας (MDU)
- Προαιρετική βηματική ρύθμιση έντασης με μικροδιακόπτη στο 10% και το 20%

Τετράγωνο Ledinaire επίτοιχης τοποθέτησης


Εφαρμογή

- Χώροι στάθμευσης
- Είσοδοι
- Διάδρομοι
- Κλιμακοστάσια


Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Για εκδόσεις MDU (Motion Detection Unit):
- Η κάλυψη του αισθητήρα μπορεί να διαφέρει μεταξύ εφαρμογών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
- Ο δυνατός άνεμος και η βροχή μπορεί να ενεργοποιήσουν τον αισθητήρα εάν δεν υπάρχει περιβάλλον, όπως τοίχοι, στέγη κ.λπ.
- Οποιοσδήποτε κραδασμός ή κίνηση μπορεί να ενεργοποιήσει τον αισθητήρα. Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας απέχει πολύ από τέτοιου είδους συνεχές σήμα.

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Λεπτομέρειες για το προϊόν



Ledinaire Square Wall-mounted
standard version (PSU)




Ledinaire Square Wall-mounted
standard version (PSU)




Ledinaire Square Wall-mounted
with Movement Detection Unit
(MDU)

Τετράγωνο Ledinaire επίτοιχης τοποθέτησης

Λεπτομέρειες για το προϊόν



Ledinaire Square Wall-mounted
with Movement Detection Unit
(MDU)



Ledinaire Square Wall-mounted
standard version (PSU)



Ledinaire Square Wall-mounted
with Movement Detection Unit
(MDU)

Τετράγωνο Ledinaire επίτοιχης τοποθέτησης

Γενικές πληροφορίες	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Όχι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	110 μοίρα(ες)
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>80
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας II
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Δεν εφαρμόζεται
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Χρώμα περιβλήματος	Λευκό
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK08
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP65
Έγκριση και Εφαρμογή	
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ENEC	-
Σήμανση ευφλεκτότητας	-
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 30 s
Στροβοσκοπικό εφέ	1,6
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Αρχική χρωματικότητα	SDCM≤5
Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Επκέτα σέρβις
96773499	WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH	Όχι
34941199	WL055V LED6S/830 PSU WH	-
34942899	WL055V LED6S/840 PSU WH	-
35064699	WL055V LED6S/840 PSR MDU WH	-
35409599	WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	-

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή	Τύπος οπτικού συστήματος
96773499	WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH	4000 K	79 lm/W	630 lm	Ευρείας δέσμης
34941199	WL055V LED6S/830 PSU WH	3000 K	100 lm/W	600 lm	Γωνία δέσμης 110°
34942899	WL055V LED6S/840 PSU WH	4000 K	105 lm/W	630 lm	Γωνία δέσμης 110°

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή	Τύπος οπτικού συστήματος
35064699	WL055V LED6S/840 PSR MDU WH	4000 K	105 lm/W	630 lm	Γωνία δέσμης 110°
35409599	WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	3000 K	100 lm/W	600 lm	Γωνία δέσμης 110°

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Τετράγωνο Ledinaire επίτοιχης τοποθέτησης

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
96773499	WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH	8 W
34941199	WL055V LED6S/830 PSU WH	6 W
34942899	WL055V LED6S/840 PSU WH	6 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
35064699	WL055V LED6S/840 PSR MDU WH	6 W
35409599	WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	6 W

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση				Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
Order Code	Full Product Name	έντασης	Ενσωματωμένος έλεγχος	έντασης
96773499	WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH	Όχι	-	-
34941199	WL055V LED6S/830 PSU WH	Όχι	-	-
34942899	WL055V LED6S/840 PSU WH	Όχι	-	-

Με ρύθμιση				Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
Order Code	Full Product Name	έντασης	Ενσωματωμένος έλεγχος	έντασης
35064699	WL055V LED6S/840 PSR MDU WH	Ναι	Προγραμματιζόμενος αισθητήρας κίνησης και φωτός	20%
35409599	WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	Ναι	Προγραμματιζόμενος αισθητήρας κίνησης και φωτός	20%

Λειτουργία έκτακτης ανάγκης (1/2)

		Κεντρικός φωτισμός έκτακτης ανάγκης	Φωτισμός έκτακτης ανάγκης	Φωτεινή ροή έκτακτης ανάγκης	Τύπος μπαταρίας φωτισμού έκτακτης ανάγκης
Order Code	Full Product Name				
96773499	WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH	Όχι	Φωτισμός ασφαλείας διάρκειας 3 ωρών, βασική έκδοση	370 lm	Lithium
34941199	WL055V LED6S/830 PSU WH	-	-	-	-
34942899	WL055V LED6S/840 PSU WH	-	-	-	-

		Κεντρικός φωτισμός έκτακτης ανάγκης	Φωτισμός έκτακτης ανάγκης	Φωτεινή ροή έκτακτης ανάγκης	Τύπος μπαταρίας φωτισμού έκτακτης ανάγκης
Order Code	Full Product Name				
35064699	WL055V LED6S/840 PSR MDU WH	-	-	-	-
35409599	WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	-	-	-	-

Λειτουργία έκτακτης ανάγκης (2/2)

Order Code	Full Product Name	Ονομαστική διάρκεια του φωτισμού ασφαλείας (όταν είναι πλήρως φορτισμένο)
96773499	WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH	3 h
34941199	WL055V LED6S/830 PSU WH	-
34942899	WL055V LED6S/840 PSU WH	-

Order Code	Full Product Name	Ονομαστική διάρκεια του φωτισμού ασφαλείας (όταν είναι πλήρως φορτισμένο)
35064699	WL055V LED6S/840 PSR MDU WH	-
35409599	WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	-

Έγκριση και Εφαρμογή

Τετράγωνο Ledinaire επίτοιχης τοποθέτησης

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)
96773499	WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH	0 έως +25 °C	-
34941199	WL055V LED6S/830 PSU WH	-20 έως +35 °C	1
34942899	WL055V LED6S/840 PSU WH	-20 έως +35 °C	1

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)
35064699	WL055V LED6S/840 PSR MDU WH	-20 έως +35 °C	1
35409599	WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	-20 έως +35 °C	1

Στοιχεία προϊόντος

Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
96773499	WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH	WL055V
34941199	WL055V LED6S/830 PSU WH	-
34942899	WL055V LED6S/840 PSU WH	-

Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
35064699	WL055V LED6S/840 PSR MDU WH	-
35409599	WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	-

