



Luminaires muraux Philips Square Wall : pour vos projets d'éclairage quotidiens.

Installation murale Ledinaire Square

Les espaces publics et les zones de circulation exigent les solutions d'éclairage les plus fiables – en particulier les parkings, les bureaux, les entrées, les couloirs, les couloirs et les escaliers. Avec Philips Ledinaire, vous bénéficiez d'une fiabilité exceptionnelle et bien plus encore. Cette gamme populaire comprend une sélection de luminaires LED essentiels que vous pouvez choisir dans le commerce. Comme notre modèle mural carré moderne Ledinaire WL055V qui convient à une large gamme d'applications d'éclairage général. Et tout comme le reste de la gamme Ledinaire, il est conçu selon les normes de qualité élevées de Philips à un prix très compétitif. Un choix abordable, fiable et économe en énergie pour le montage mural, du leader des LED.

Avantages

- Qualité et fiabilité Philips
- LED basse consommation
- Résistant à l'eau et au vandalisme
- Large éventail d'applications
- Remplacement rectangulaire 1:1 pour luminaire TCH329

Installation murale Ledinaire Square

Fonctions

- Design moderne et simpliste
- Haute efficacité avec 100lm/W
- Haute protection (IP65 et IK08)
- Version d'urgence en option avec batterie de 3 heures
- Détection de mouvement et de lumière du jour en option (MDU)
- Gradation par paliers en option par dipswitch à 10 % et 20 %

Application

- Parkings couverts
- Entrées
- Couloirs
- Escaliers

Mises en garde et sécurité


- Pour les versions MDU (unité de détection de mouvement) :
- La couverture du capteur peut varier entre les applications intérieures et extérieures.
- Le vent fort et la pluie peuvent déclencher le capteur s'il n'y a pas d'environnement tel que des murs, un toit, etc.
- Toute vibration ou mouvement peut déclencher le capteur. Assurez-vous que le capteur est éloigné de tout signal continu de ce type.

Versions




Ledinaire Square Wall-mounted
WL055V PSU WH

Schéma dimensionnel



Installation murale Ledinaire Square

Détails sur le produit




Ledinaire Square Wall-mounted
standard version (PSU)




Ledinaire Square Wall-mounted
standard version (PSU)



Ledinaire Square Wall-mounted
with Movement Detection Unit
(MDU)



Ledinaire Square Wall-mounted
with Movement Detection Unit
(MDU)



Ledinaire Square Wall-mounted
standard version (PSU)



Ledinaire Square Wall-mounted
with Movement Detection Unit
(MDU)

Installation murale Ledinaire Square

Informations générales	
Ballast/pilote inclus	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Données techniques de l'éclairage	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	110 degré(s)
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Type d'optique	Angle d'ouverture de faisceau 110°
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection IEC	Classe de sécurité II
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Consommation électrique	6 W
Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable
Mécanique et boîtier	
Couleur du boîtier	Blanc
Code de protection contre les chocs méca.	IK08
Code d'indice de protection	IP65
Approbation et application	
Plage de température ambiante	-20 à +35 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	-
Essai au fil incandescent	-
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 30 s
Valeur de clignotement (PstLM)	1
Effet stroboscopique	1,6
Performances initiales (conformité à la norme IEC)	
Chromaticité initiale	SDCM≤5
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	Flux lumineux
911401834880	WL055V LED6S/830 PSU WH	3000 K	100 lm/W	600 lm
911401834980	WL055V LED6S/840 PSU WH	4000 K	105 lm/W	630 lm
911401850580	WL055V LED6S/840 PSR MDU WH	4000 K	105 lm/W	630 lm
911401862580	WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	3000 K	100 lm/W	600 lm

Commandes et gradation

		Variation de l'intensité		Niveau de gradation maximal
Order Code	Full Product Name	lumineuse	Commande intégrée	
911401834880	WL055V LED6S/830 PSU WH	Non	-	-
911401834980	WL055V LED6S/840 PSU WH	Non	-	-

		Variation de l'intensité		Niveau de gradation maximal
Order Code	Full Product Name	lumineuse	Commande intégrée	
911401850580	WL055V LED6S/840 PSR MDU WH	Oui	Détecteur de mouvement et de lumière programmable	20%
911401862580	WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	Oui	Détecteur de mouvement et de	20%

Installation murale Ledinaire Square

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité		Niveau de gradation maximal
		lumineuse	Commande intégrée	
			lumière	
			programmable	

