



Philips Ledinaire Kare Duvara Monte: Günlük aydınlatma işleriniz için.

Ledinaire Kare Duvara Monte

Kamusal alanlar ve geçiş alanları; özellikle otoparklar, ofisler, girişler, koridorlar ve merdivenler en güvenilir aydınlatma çözümlerini gerektirir. Philips Ledinaire ile üstün güvenilirlik ve daha fazlasını elde edersiniz. Bu popüler ürün yelpazesinde, raflardan seçebileceğiniz temel LED armatürlerden oluşan bir seçki yer alıyor. Genel aydınlatma uygulamalarının geniş yelpazesine uygun, modern Ledinaire kare duvar tipi WL055V modelimiz gibi. Ve Ledinaire serisinin geri kalanı gibi, Philips'in yüksek kalite standartlarıyla, oldukça rekabetçi bir fiyatla tasarlandı. LED'in lider isminden, duvara montaj için enerji tasarruflu, güvenilir ve uygun fiyatlı bir seçim.

Faydaları

- Philips kalitesi ve güvenilirliği
- Enerji tasarruflu LED
- Suya ve saldıya dayanıklı
- Geniş uygulama yelpazesi
- TCH329 aydınlatma armatürü için dikdörtgen bire bir yedek

Özellikler

- Modern, sade tasarım
- 100 lm/W ile yüksek verimlilik
- Yüksek koruma (IP65 ve IK08)
- 3 saatlik pil ile isteğe bağlı acil durum modeli
- İsteğe bağlı hareket algılama ve gün ışığı sensörü (MDU)
- %10 ve %20'de dipswitch ile isteğe bağlı kademeli karartma

Ledinaire Kare Duvara Monte

Uygulama

- Garajlar
- Girişler
- Koridorlar
- Merdiven boşlukları

Güvenlik ve uyarılar


- MDU (Hareket Algılama Ünitesi) modeller için:
- Sensör kapsama alanı, iç ve dış mekan uygulamaları arasında farklılık gösterebilir.
- Etrafında duvar, çatı vb. yoksa şiddetli rüzgar ve yağmur sensörü tetikleyebilir.
- Herhangi bir titreşim veya hareket sensörün tetiklenmesine neden olabilir. Sensörün bu tür sürekli sinyallerden uzak olduğundan emin olun.

Versions



Ledinaire Square Wall-mounted
WL055V PSU WH

Boyutlu çizim



ÜRÜN BİLGİLERİ



Ledinaire Square Wall-mounted
standard version (PSU)

Ledinaire Kare Duvara Monte

Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Service etiketi	Hayır

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık kaynağının ışın açısı	110 °
Renk oluşturma dizini (CRI)	>80
Optik sistem türü	Geniş ışın

Çalıştırma ve Elektrik

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Güç Tüketimi	8 W
Rastgele anahtara uygun	Yok

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi	Beyaz
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65

Acil Durumda Çalıştırma

Merkezi Acil Durum	Hayır
Acil durum aydınlatması	3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon
Acil durum ışık akısı	370 lm
Acil durum aydınlatmasının pil tipi	Lithium
Acil durum aydınlatmasının süresi (tamamen şarj olduğunda)	3 h

Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı	0 ila +25 °C
CE işareti	Evet
ENEC işareti	-
Alev alma işareti	-
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 850 °C, süre 30 sn
Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	1,6

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıç renk türü	SDCM≤5
Işık akısı toleransı	+/-10%

Ürün Verileri

Ürün ailesi kodu	WL055V
------------------	--------

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı
96773499	WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH	4000 K	79 lm/W	630 lm
96774199	WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH	3000 K	75 lm/W	600 lm

