




Tấm thu năng lượng mặt trời cho đèn chạy bằng năng lượng mặt trời của Philips.

Hệ thống phụ chạy bằng tấm thu năng lượng mặt trời

Nhiều lựa chọn tấm thu năng lượng mặt trời từ 20 W đến 325 W được thiết kế riêng cho hệ thống chiếu sáng đường đô thị, đèn pha và đèn trong nhà chạy bằng năng lượng mặt trời của Philips

Lợi ích

- Chất lượng vượt trội đạt chuẩn Philips, được cung cấp bởi các nhà sản xuất đẳng cấp thế giới
- Tùy biến có sẵn
- Thiết kế cắm và chạy, cho phép kết nối và lắp đặt một cách dễ dàng
- Chứng nhận TUV

Tính năng

- Đầu nối độ bền cao và chống chịu tia UV, phù hợp với các điều kiện môi trường khắc nghiệt.
- Khả năng chống lại tác nhân xâm hại từ môi trường đạt chuẩn IP67
- Phạm vi nhiệt độ môi trường: -40~+85。 C
- Lắp đặt đơn giản, chỉ cần gắn và nhấn
- Cảm ứng xúc giác và âm thanh

Ứng dụng

- Chiếu sáng đường đô thị bằng năng lượng mặt trời
- Đèn pha chạy bằng năng lượng mặt trời
- Hệ thống chiếu sáng trong nhà bằng năng lượng mặt trời

Hệ thống phụ chạy bằng tấm thu năng lượng mặt trời


Phiên bản



Solar Panel Sub System

Solar Panel Sub System

Bản vẽ kích thước



Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Bộ kết nối cáp	Điện áp	
			đỉnh của Panel	Loại Panel
911401857102	270Wp 42V Monocrystalline PV panel	-	270 W	Đơn tinh thể
911401803102	60W 17V Panel subsystem Vmpp 17.9V	Có đi kèm	60 W	Đa tinh thể

Order Code	Full Product Name	Bộ kết nối cáp	Điện áp	
			đỉnh của Panel	Loại Panel
911401803302	75W 17V Panel subsystem Vmpp 17.89V	Có đi kèm	75 W	Đa tinh thể
911401803502	125W 17V Panel subsystem Vmpp 18.7V	Có đi kèm	125 W	Đa tinh thể

Hệ thống phụ chạy bằng tấm thu năng lượng mặt trời

Order Code	Full Product Name	Bộ kết nối cáp	Điện áp		
			đỉnh của Panel	Loại Panel	Điện áp Panel
911401803702	100W 17V Panel subsystem Vmpp 18.22V	Có đi kèm	100 W	Đa tinh thể	17 V
911401803802	105W 17V Panel subsystem Vmpp 18V	Có đi kèm	105 W	Đa tinh thể	17 V
911401803902	155W 17V Panel subsystem Vmpp 18.93V	Có đi kèm	155 W	Đa tinh thể	17 V
911401804402	315W 36V Panel subsystem Vmpp 37.37V	Có đi kèm	315 W	Đa tinh thể	36 V
911401804502	310W 36V Panel subsystem Vmpp 37.13V	Có đi kèm	310 W	Đa tinh thể	36 V

Cơ khí và vỏ đèn

Order Code	Full Product Name	Mã bảo vệ chống xâm nhập	Chiều		
			Chiều cao tổng thể	Chiều dài tổng thể	Chiều rộng tổng thể
911401857102	270Wp 42V Monocrystalline PV panel	-	3,5 mm	1.725 mm	770 mm
911401803102	60W 17V Panel subsystem Vmpp 17.9V	IP67	35 mm	639 mm	666 mm
911401803302	75W 17V Panel subsystem Vmpp 17.89V	IP67	35 mm	774 mm	666 mm
911401803502	125W 17V Panel subsystem Vmpp 18.7V	IP67	35 mm	1.195 mm	666 mm
911401803702	100W 17V Panel subsystem Vmpp 18.22V	IP67	35 mm	990 mm	666 mm
911401803802	105W 17V Panel subsystem Vmpp 18V	IP67	35 mm	990 mm	666 mm
911401803902	155W 17V Panel subsystem Vmpp 18.93V	IP67	35 mm	1.476 mm	666 mm

Phê duyệt và ứng dụng

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ môi trường cho phép
911401857102	270Wp 42V Monocrystalline PV panel	-40 °C đến 85 °C
911401803102	60W 17V Panel subsystem Vmpp 17.9V	-40 đến +85°C
911401803302	75W 17V Panel subsystem Vmpp 17.89V	-40 đến +85°C
911401803502	125W 17V Panel subsystem Vmpp 18.7V	-40 đến +85°C
911401803702	100W 17V Panel subsystem Vmpp 18.22V	-40 đến +85°C
911401803802	105W 17V Panel subsystem Vmpp 18V	-40 đến +85°C
911401803902	155W 17V Panel subsystem Vmpp 18.93V	-40 đến +85°C

Order Code	Full Product Name	Bộ kết nối cáp	Điện áp		
			đỉnh của Panel	Loại Panel	Điện áp Panel
911401821902	140Wp Vertical Panel Subsystem Vmpp 18V	Có đi kèm	140 W	Đơn tinh thể	18 V
911401822002	140Wp Vertical Panel Subsystem Vmpp 36V	Có đi kèm	140 W	Đơn tinh thể	36 V
911401822202	200Wp Vertical Panel Subsystem Vmpp 36V	Có đi kèm	190 W	Đơn tinh thể	36 V
911401856802	180Wp 42V Monocrystalline PV panel	-	180 W	Đơn tinh thể	42 V

Order Code	Full Product Name	Mã bảo vệ chống xâm nhập	Chiều		
			Chiều cao tổng thể	Chiều dài tổng thể	Chiều rộng tổng thể
911401804402	315W 36V Panel subsystem Vmpp 37.37V	IP67	40 mm	1.956 mm	992 mm
911401804502	310W 36V Panel subsystem Vmpp 37.13V	IP67	40 mm	1.956 mm	992 mm
911401821902	140Wp Vertical Panel Subsystem Vmpp 18V	IP65	1.560 mm	228 mm	220 mm
911401822002	140Wp Vertical Panel Subsystem Vmpp 36V	IP65	1.560 mm	228 mm	220 mm
911401822202	200Wp Vertical Panel Subsystem Vmpp 36V	IP65	2.000 mm	228 mm	220 mm
911401856802	180Wp 42V Monocrystalline PV panel	-	3,5 mm	1.180 mm	770 mm

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ môi trường cho phép
911401804402	315W 36V Panel subsystem Vmpp 37.37V	-40 đến +85°C
911401804502	310W 36V Panel subsystem Vmpp 37.13V	-40 đến +85°C
911401821902	140Wp Vertical Panel Subsystem Vmpp 18V	-40 đến +85°C
911401822002	140Wp Vertical Panel Subsystem Vmpp 36V	-40 đến +85°C
911401822202	200Wp Vertical Panel Subsystem Vmpp 36V	-40 đến +85°C
911401856802	180Wp 42V Monocrystalline PV panel	-40 °C đến 85 °C

Hệ thống phụ chạy bằng tấm thu năng lượng mặt trời

