



Un LED simple para el día a día

Ecohome

Las EcoHome LEDbulbs son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Además, ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan el costo de inversión inicial.

Beneficios

- Hasta un 90 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas incandescentes tradicionales
- Costos de mantenimiento más bajos
- Baja inversión inicial



Características

- Fácil renovación con E27 existente
- Larga duración
- No regulable
- Luz sin UV e IR

Aplicaciones

- Aplicaciones del hogar

Plano de dimensiones



Product	D	C
EcoHome LEDBulb 14W E27 3000KLV 1PF/20	60 mm	109 mm
EcoHome LEDBulb 14W E27 3000KLV 3PF/12	60 mm	109 mm
EcoHome LEDBulb 14W E27 6500KLV 1PF/20	60 mm	109 mm
EcoHome LEDBulb 14W E27 6500KLV 3PF/12	60 mm	109 mm

Product	D	C
EcoHome LEDBulb 10W E27 3000KLV 1PF/12MX	60 mm	108 mm
EcoHome LEDBulb 10W E27 3000KLV 1PF/20	60 mm	107 mm
EcoHome LEDBulb 10W E27 3000KLV 2PF/12	60 mm	107 mm
EcoHome LEDBulb 10W E27 3000KLV 4PF/12	60 mm	107 mm
EcoHome LEDBulb 10W E27 6500KLV 1PF/20	60 mm	107 mm
EcoHome LEDBulb 10W E27 6500KLV 2PF/12	60 mm	107 mm
EcoHome LEDBulb 10W E27 6500KLV 4PF/12	60 mm	107 mm
EcoHome LEDBulb 10W E27 6500KLV 4PF/12MX	60 mm	108 mm
EcoHome LEDBulb 5.5W E27 3000KLV 1PF/20	60 mm	107 mm
EcoHome LEDBulb 5.5W E27 6500KLV 1PF/20	60 mm	107 mm
EcoHome LEDBulb 6W E27 3000KLV 1PF/12MX	60 mm	108 mm
EcoHome LEDBulb 6W E27 6500KLV 1PF/12MX	60 mm	108 mm

Información general	
Tapa-base	E27
Ciclo del interruptor	50,000
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Información técnica sobre la luz	
Ángulo de haz (nominal)	150 °
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	A19

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color	Código de color	Flujo luminoso
		correlacionada (nominal)		
929003797911	EcoHome LEDBulb 14W E27 3000KLV 1PF/20	3000 K	830	1,310 lm
929003797931	EcoHome LEDBulb 14W E27 3000KLV 3PF/12	3000 K	830	1,310 lm
929003798011	EcoHome LEDBulb 14W E27 6500KLV 1PF/20	6500 K	865	1,310 lm
929003798031	EcoHome LEDBulb 14W E27 6500KLV 3PF/12	6500 K	865	1,310 lm
929002312103	EcoHome LEDBulb 6W E27 3000KLV 1PF/12MX	3000 K	830	450 lm
929002312203	EcoHome LEDBulb 6W E27 6500KLV 1PF/12MX	6500 K	865	450 lm
929002312303	EcoHome LEDBulb 10W E27 3000KLV 1PF/12MX	3000 K	830	800 lm
929002312463	EcoHome LEDBulb 10W E27 6500KLV 4PF/12MX	6500 K	865	800 lm
929003797311	EcoHome LEDBulb 5.5W E27 3000KLV 1PF/20	3000 K	830	450 lm
929003797411	EcoHome LEDBulb 5.5W E27 6500KLV 1PF/20	6500 K	865	450 lm

		Temperatura de color correlacionada		
Order Code	Full Product Name	(nominal)	Código de color	Flujo luminoso
929003797511	EcoHome LEDBulb 10W E27 3000KLV 1PF/20	3000 K	830	800 lm
929003797521	EcoHome LEDBulb 10W E27 3000KLV 2PF/12	3000 K	830	800 lm
929003797541	EcoHome LEDBulb 10W E27 3000KLV 4PF/12	3000 K	830	800 lm
929003797611	EcoHome LEDBulb 10W E27 6500KLV 1PF/20	6500 K	865	800 lm
929003797621	EcoHome LEDBulb 10W E27 6500KLV 2PF/12	6500 K	865	800 lm
929003797641	EcoHome LEDBulb 10W E27 6500KLV 4PF/12	6500 K	865	800 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de entrada	Frecuencia de línea	Equivalente	
				Consumo de energía	en potencia en vatios
929003797911	EcoHome LEDBulb 14W E27 3000KLV 1PF/20	60 Hz	-	14 W	100 W
929003797931	EcoHome LEDBulb 14W E27 3000KLV 3PF/12	60 Hz	-	14 W	100 W
929003798011	EcoHome LEDBulb 14W E27 6500KLV 1PF/20	60 Hz	-	14 W	100 W
929003798031	EcoHome LEDBulb 14W E27 6500KLV 3PF/12	60 Hz	-	14 W	100 W
929002312103	EcoHome LEDBulb 6W E27 3000KLV 1PF/12MX	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	6 W	40 W
929002312203	EcoHome LEDBulb 6W E27 6500KLV 1PF/12MX	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	6 W	40 W
929002312303	EcoHome LEDBulb 10W E27 3000KLV 1PF/12MX	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	60 W
929002312463	EcoHome LEDBulb 10W E27 6500KLV 4PF/12MX	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	60 W
929003797311	EcoHome LEDBulb 5.5W	60 Hz	-	5.5 W	40 W

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de entrada	Frecuencia de línea	Equivalente	
				Consumo de energía	en potencia en vatios
929003797411	EcoHome LEDBulb 5.5W E27 6500KLV 1PF/20	60 Hz	-	5.5 W	40 W
929003797511	EcoHome LEDBulb 10W E27 3000KLV 1PF/20	60 Hz	-	10 W	60 W
929003797521	EcoHome LEDBulb 10W E27 3000KLV 2PF/12	60 Hz	-	10 W	60 W
929003797541	EcoHome LEDBulb 10W E27 3000KLV 4PF/12	60 Hz	-	10 W	60 W
929003797611	EcoHome LEDBulb 10W E27 6500KLV 1PF/20	60 Hz	-	10 W	60 W
929003797621	EcoHome LEDBulb 10W E27 6500KLV 2PF/12	60 Hz	-	10 W	60 W
929003797641	EcoHome LEDBulb 10W E27 6500KLV 4PF/12	60 Hz	-	10 W	60 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929003797911	EcoHome LEDBulb 14W E27 3000KLV 1PF/20	85 °C
929003797931	EcoHome LEDBulb 14W E27 3000KLV 3PF/12	85 °C
929003798011	EcoHome LEDBulb 14W E27 6500KLV 1PF/20	85 °C
929003798031	EcoHome LEDBulb 14W E27 6500KLV 3PF/12	85 °C
929002312103	EcoHome LEDBulb 6W E27 3000KLV 1PF/12MX	85 °C
929002312203	EcoHome LEDBulb 6W E27 6500KLV 1PF/12MX	85 °C
929002312303	EcoHome LEDBulb 10W E27 3000KLV 1PF/12MX	90 °C
929002312463	EcoHome LEDBulb 10W E27 6500KLV 4PF/12MX	90 °C

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929003797311	EcoHome LEDBulb 5.5W E27 3000KLV 1PF/20	75 °C
929003797411	EcoHome LEDBulb 5.5W E27 6500KLV 1PF/20	75 °C
929003797511	EcoHome LEDBulb 10W E27 3000KLV 1PF/20	80 °C
929003797521	EcoHome LEDBulb 10W E27 3000KLV 2PF/12	80 °C
929003797541	EcoHome LEDBulb 10W E27 3000KLV 4PF/12	80 °C
929003797611	EcoHome LEDBulb 10W E27 6500KLV 1PF/20	80 °C
929003797621	EcoHome LEDBulb 10W E27 6500KLV 2PF/12	80 °C
929003797641	EcoHome LEDBulb 10W E27 6500KLV 4PF/12	80 °C

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
929003797911	EcoHome LEDBulb 14W E27 3000KLV 1PF/20	-20 a +45 °C
929003797931	EcoHome LEDBulb 14W E27 3000KLV 3PF/12	-20 a +45 °C
929003798011	EcoHome LEDBulb 14W E27 6500KLV 1PF/20	-20 a +45 °C
929003798031	EcoHome LEDBulb 14W E27 6500KLV 3PF/12	-20 a +45 °C
929002312103	EcoHome LEDBulb 6W E27 3000KLV 1PF/12MX	-
929002312203	EcoHome LEDBulb 6W E27 6500KLV 1PF/12MX	-
929002312303	EcoHome LEDBulb 10W E27 3000KLV 1PF/12MX	-
929002312463	EcoHome LEDBulb 10W E27 6500KLV 4PF/12MX	-
929003797311	EcoHome LEDBulb 5.5W E27 3000KLV 1PF/20	-20 a +45 °C
929003797411	EcoHome LEDBulb 5.5W E27 6500KLV 1PF/20	-20 a +45 °C
929003797511	EcoHome LEDBulb 10W E27 3000KLV 1PF/20	-20 a +45 °C
929003797521	EcoHome LEDBulb 10W E27 3000KLV 2PF/12	-20 a +45 °C
929003797541	EcoHome LEDBulb 10W E27 3000KLV 4PF/12	-20 a +45 °C
929003797611	EcoHome LEDBulb 10W E27 6500KLV 1PF/20	-20 a +45 °C
929003797621	EcoHome LEDBulb 10W E27 6500KLV 2PF/12	-20 a +45 °C
929003797641	EcoHome LEDBulb 10W E27 6500KLV 4PF/12	-20 a +45 °C

