



Philips Ledinaire waterproof – valaisinrunko – Arkivalaistustöihin suunniteltu mallisto, helppo valita suoraan hyllystä ja asentaa haluamallasi LED- valoputkella

Vesitiivis Ledinaire waterproof-valaisinrunko vaihdettavalla valonlähteellä

Ledinaire waterproof (WT050C) -mallisto sisältää valikoiman tyhjiä, vesitiiviitä koteluita, joihin voi asentaa haluamansa LED-valoputken. Mallisto tuo korkean Philips-laadun käyttösi kilpailukyisellä hinnalla. Ledinairen asentaminen on helppoa ja nopeaa, ja valittavana on yhden ja kahden putken vaihtoehtoja.

Hyödyt

- Philipsin laatu ja luotettavuus
- Helppo käyttää Philips LED-valoputkien kanssa
- Soveltuu vesitiiviyttä ja pölysuojaukseen edellyttäviin käyttökohteisiin

Vesitiivis Ledinaire waterproof-valaisinrunko vaihdettavalla valonlähteellä

Ominaisuudet

- Vankka (IK08) ja vesitiivis (IP65) valaisin
- Saatavilla useita versioita eri pituuksilla, tehoilla ja lisäominaisuuksilla
- Sisältää sulakkeen turvallisen ja helpon käytön varmistamiseksi

Käyttökohteet

- Valitse kohde.
- Katetut autojen pysäköintialueet
- Teollisuushallit (korkeus enintään 4 m)
- Varastotilat

Versions



Ledinaire Waterproof Tube
Housing



Ledinaire Waterproof Tube
Housing



Ledinaire waterproof empty
housing, L600




Ledinaire waterproof empty
housing, L600

Mittapiirros

WT050C L1500 2 Tube





WT050C L1200 2 Tube



Vesitiivis Ledinaire waterproof-valaisinrunko vaihdettavalla valonlähteellä



Mittapiirros

WT050C L1200 1 Tube



L600 2 Tube

WT050C L1500 1 Tube



L600 1 Tube

Valaistuksen tekniset tiedot

Värintoistoindeksi (CRI) -

Mekaaniset tiedot ja runko

Mekaanisen iskusuojauksen koodi IK08

Suojausluokan koodi IP65

Merkinnät ja luokitukset

CE-merkintä Kyllä

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Suojausluokka IEC	Tulojännite	Viivatiheys
911401807481	WT050C 2xTLED L1200	Suojausluokka II	220–240 V	50 or 60 Hz
911401807681	WT050C 2xTLED L1500	Suojausluokka II	220–240 V	50 or 60 Hz
911401807381	WT050C 1xTLED L1200	Suojausluokka II	220–240 V	50 or 60 Hz

Order Code	Full Product Name	Suojausluokka IEC	Tulojännite	Viivatiheys
911401807581	WT050C 1xTLED L1500	Suojausluokka II	220–240 V	50 or 60 Hz
911401812187	WT050C 1xTLED L600	-	-	-
911401812287	WT050C 2xTLED L600	-	-	-

Vesitiivis Ledinaire waterproof-valaisinrunko vaihdettavalla valonlähteellä

