



Ledinaire Waterproof rörarmaturshus – riktigt bra LED helt enkelt

Ledinaire Waterproof rörarmaturshus

Serien Ledinaire Waterproof (WT050C) innehåller ett urval av tomma, vattentäta armaturshus som kan användas för valfria LED-lysrör och har Philips höga kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. Ledinaire möjliggör enkel och snabb installation, med installationsalternativ för ett eller två rör.

Fördelar

- Philips-kvalitet och -driftsäkerhet
- Enkel att använda med Philips LED-rör
- Robust för vatten- och dammtäta användningsområden

Funktioner

- Robust (IK08) och vattentät (IP65) armatur
- Välj bland flera olika längder och konfigurationer
- Inkluderar säkring för säker och enkel användning

Användning

- Välj ett alternativ.
- Parkeringshus
- Industrierhallar (upp till 4 m höjd)
- Lagerrum

Ledinaire Waterproof rörarmaturhus

Versions




Ledinaire waterproof empty housing, L600




Ledinaire waterproof empty housing, L600

Måttskiss



WT050C L1500 2 Tube



WT050C L1200 2 Tube





WT050C L1200 1 Tube



L600 2 Tube

WT050C L1500 1 Tube



L600 1 Tube

Ledinaire Waterproof rörarmaturhus

Ljusteknik

Färgåtergivningsindex

-

Mekanik och armaturhus

Skyddskod för mekanisk påverkan

IK08

Kod för kapslingsklass

IP65

Användning och godkännande

CE-märkning

Ja

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Skyddsklass IEC	Ingångsspänning	Line Frequency
911401807481	WT050C 2xTLED L1200	Säkerhetsklass II	220–240 V	50 or 60 Hz
911401807681	WT050C 2xTLED L1500	Säkerhetsklass II	220–240 V	50 or 60 Hz
911401807381	WT050C 1xTLED L1200	Säkerhetsklass II	220–240 V	50 or 60 Hz

Order Code	Full Product Name	Skyddsklass IEC	Ingångsspänning	Line Frequency
911401807581	WT050C 1xTLED L1500	Säkerhetsklass II	220–240 V	50 or 60 Hz
911401812187	WT050C 1xTLED L600	-	-	-
911401812287	WT050C 2xTLED L600	-	-	-

