



Helppo askel kohti älykästä valaistusta

MasterConnect LEDtube EM/mains T8

Esittelyssä MasterConnect -LED-putket – älykkäät jälkiasennettavat T8-putket ovat helppo tapa päivittää älykkääseen valaistusjärjestelmään. MasterConnect LED -putkien toiminta määritetään intuitiivisen sovelluksen avulla, ja ne voidaan ohjelmoida maksimaalista energiansäästöä silmällä pitäen. Langan ja automatisoitu valaistuksen ohjaus parantaa käyttömukavuutta ja lisää helppokäyttöisyyttä. Lisäksi ratkaisu on täysin skaalautuva ja päivitettävä. Jos haluat nauttia lisäeduista, kuten valaistuksen etäohjauksesta tai ohjauspaneelistä, voit jättää jo asentamasi lamput paikoilleen ja hankkia yhdyskäytävän, jolloin käytettävissäsi ovat kaikki pilvipohjaisen ratkaisun edut. Ei ole parempaa tapaa siirtää valaistusta nykyaikaan.

Hyödyt

- Älykästä kestävyyttä edistyneen valaistuksen ohjauksen ansiosta
- Erittäin helppo yhdistää ja asentaa
- Monipuoliset säädöt lisäävät käyttömukavuutta
- Tulevaisuudenkestävä ratkaisu, joka on täysin skaalautuva ja päivitettävissä

Ominaisuudet


- Älykäs jälkiasennus olemassa olevaan EM-liitäntälaitteeseen tai suoraan verkkovirtaan
- Tuotteella jopa 60 000 tunnin käyttöikä
- Helppo käyttöönotto ja ohjaus intuitiivisen sovelluksen avulla
- Interact Ready
- Luotettava ja suojattu langaton teknologia

Käyttökohteet

- Toimisto- ja opetustilat, vähittäiskauppa, terveydenhuolto
- Pysäköintihallit, tehdastilat ja varastot

MasterConnect LEDtube EM/mains T8

Mittapiirros



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MC LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,7 mm	1 505,8 mm	1 512,9 mm
MC LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MC LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Yleistä tietoa

Kanta	G13
Sytytys	200 000
Nimelliskäyttöikä	60 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot

Keilakulma (nim.)	160 °
Värintoistoindeksi (CRI)	83
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö- ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus	50–60 Hz
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syttymisaika (nim.)	0,5 s

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Langaton himmennys
---------------	-----------------------

Mekaaniset tiedot ja runko

Hehkulampun muoto	T8
-------------------	----

Merkinnät ja luokitukset

Ympäristön lämpötila	–20...45 °C
----------------------	-------------

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Värlämpötila (nim.)	Värikoodi	Valovirta
929002210502	MC LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8	6500 K	865	2 500 lm
929002210902	MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	6500 K	865	3 700 lm
929002295302	MC LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	4000 K	840	1 050 lm
929002295402	MC LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8	6500 K	865	1 050 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
929002210502	MC LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8	16 W
929002210902	MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	25 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
929002295302	MC LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	7 W
929002295402	MC LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8	7 W

Käyttölämpötila

Order Code	Full Product Name	T-Case, maksimi (nim.)
929002210502	MC LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8	50 °C
929002210902	MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	65 °C

Order Code	Full Product Name	T-Case, maksimi (nim.)
929002295302	MC LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	40 °C
929002295402	MC LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8	40 °C

Merkinnät ja luokitukset

MasterConnect LEDtube EM/mains T8

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h
929002210502	MC LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8	16 kWh
929002210902	MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	25 kWh
929002295302	MC LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	7 kWh
929002295402	MC LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8	7 kWh

