



Egyszerű belépő az okos világítás világába

MasterConnect LEDtube EM/hálózat T8

Bemutatkoznak a MasterConnect LEDtube fénycsövek – ezekkel a régi fényforrások kiváltására alkalmas, okos T8-as lámpákkal könnyű és zökkenőmentes az áttérés a hálózatalapú világításra. Az intuitív alkalmazással egyszerűen üzembe helyezhető MasterConnect LEDtube fénycsövek maximális energiatakarékosságra is beprogramozhatók, a kényelmet pedig vezeték nélküli hálózaton keresztül vezérelhető, automatizált világítással szolgálják. A termékek bővíthetők és beépíthetők nagyobb rendszerekbe. Ha további kényelmi szolgáltatásokat vagy funkciókat szeretne, például élne a távvezérlés lehetőségével, vagy egy irányítópulttal szeretné vezérelni a világítást, megtarthatja a jelenlegi fényforrásokat, és mindössze egy átjáróelemmel kell bővíteni a rendszert, hogy a felhős rendszerek minden kényelmét megtapasztalhassa. Ennél egyszerűbben nem is lehetne új szintre emelni a világítástechnikai megoldásokat.

Előnyök

- Okos fenntarthatóság a fejlett világításszabályozásnak köszönhetően
- Az egyszerű csatlakoztatás a kényelem új szintjét nyújtja a telepítéskor
- Nagyobb komfort a személyre szabás révén
- Időtálló, bővíthető és fejleszthető megoldások

Szolgáltatások


- Az EM-előtétre vagy közvetlen hálózatra kapcsolt meglévő világítótestek közvetlen cseréje okos megoldásra
- A termék élettartama akár 60 000 óra
- Egyszerű üzembe helyezés és vezérlés az intuitív alkalmazással
- Interact-kompatibilis
- Megbízható és biztonságos vezeték nélküli technológia

MasterConnect LEDtube EM/hálózat T8

Alkalmazás

- Irodák, oktatás, üzletek és egészségügy
- Parkolók, ipari területek és raktárak

Méretezett rajza



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MC LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,7 mm	1 505,8 mm	1 512,9 mm
MC LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MC LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Általános információ

Fejelés - foglalat	G13
Kapcsolási ciklus	200 000
Névleges élettartam	60 000 h

Technikai adatok

Sugárzási szög (névleges)	160 fok
Színvisszaadási index (CRI)	83
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %

Működtetés és elektronika

Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Indulási idő (névleges)	0,5 s

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Vezeték nélküli fényerő-szabályozás
---------------	-------------------------------------

Mechanika és tokozás

Fényforrásbúra formája	T8
------------------------	----

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Környezeti hőmérséklet-tartomány	–20 és 45 °C között
----------------------------------	---------------------

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Szinkód	Fényáram
66972000	MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8	6500 K	865	2 500 lm
66978200	MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	6500 K	865	3 700 lm
71748300	MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	4000 K	840	1 050 lm
71750600	MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8	6500 K	865	1 050 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
66972000	MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8	16 W
66978200	MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	25 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
71748300	MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	7 W
71750600	MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8	7 W

MasterConnect LEDtube EM/hálózat T8

Hőmérséklet

Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
66972000	MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8	50 °C
66978200	MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	65 °C

Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
71748300	MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	40 °C
71750600	MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8	40 °C

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/ 1000 óra
66972000	MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8	16 kWh
66978200	MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	25 kWh
71748300	MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	7 kWh
71750600	MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8	7 kWh

