



Per passare con facilità all'illuminazione connessa

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

Siamo lieti di presentare MasterConnect LEDtubes, lampade a T8 retrofit connesse che rappresentano un modo facile e ottimale per passare all'illuminazione connessa. Le soluzioni LED MasterConnect si configurano senza difficoltà tramite un'app intuitiva e possono essere programmate per ottimizzare il risparmio energetico, offrendo nel contempo illuminazione wireless e automatizzata per darti comodità e praticità. In più, sono pienamente scalabili e aggiornabili. Per sfruttare altri elementi, come il telecomando o una dashboard di gestione, puoi semplicemente mantenere le lampade già installate e aggiungere un gateway per ottenere tutti i vantaggi di un sistema basato su cloud. Non c'è modo migliore per portare le soluzioni d'illuminazione a un nuovo livello.

Vantaggi

- Luce connessa grazie alla compatibilità con il sistema Interact
- Connettività e installazione semplice e conveniente con una migliore qualità della luce controllabile da app e da remoto
- Maggiore comfort grazie alla possibilità di scegliere livelli diversi di illuminazione
- Una soluzione sempre nuova, scalabile e aggiornabile

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8


Caratteristiche

- Retrofit connesso su reattore elettromagnetico (EM) esistente o direttamente alla rete elettrica (tensione di rete)
- Durata di vita del prodotto fino a 60.000 ore
- Semplicità di configurazione e gestione grazie all'intuitiva app
- Interact ready
- Tecnologia wireless sicura e affidabile

Applicazione

- Uffici, istruzione, negozi e sanità.
- Parcheggi, industrie e magazzini

Disegno tecnico



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MC LEDtube IA 1200mm UO 16W840 T8	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
MC LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	25,8 mm	28 mm	1.498,7 mm	1.505,8 mm	1.512,9 mm
MC LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MC LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Informazioni generali

Attacco	G13
Ciclo di commutazione on/off	200.000
Durata nominale	60.000 ore

Dati tecnici di illuminazione

Angolo del fascio (Nom)	160 °
Indice di resa cromatica (CRI)	83
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Funzionamento e parte elettrica

Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	Wireless Dim
-------------	--------------

Meccanica e corpo

Forma lampadina	T8
-----------------	----

Approvazione e applicazione

Intervallo temperatura ambiente	Da -20 °C a 45 °C
---------------------------------	-------------------

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore correlata (Nom)	Codice colore	Flusso luminoso
66970600	MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W840 T8	4000 K	840	2.500 lm
66972000	MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8	6500 K	865	2.500 lm
66978200	MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	6500 K	865	3.700 lm
71748300	MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	4000 K	840	1.050 lm
71750600	MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8	6500 K	865	1.050 lm

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
66970600	MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W840 T8	16 W
66972000	MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8	16 W
66978200	MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	25 W

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
71748300	MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	7 W
71750600	MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8	7 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Temp. massima involucro (Nom)
66970600	MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W840 T8	50 °C
66972000	MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8	50 °C

Order Code	Full Product Name	Temp. massima involucro (Nom)
66978200	MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	65 °C
71748300	MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	40 °C
71750600	MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8	40 °C

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/1000 h
66970600	MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W840 T8	16 kWh
66972000	MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8	16 kWh
66978200	MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	25 kWh
71748300	MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	7 kWh
71750600	MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8	7 kWh

