



Na jednoduché vykročenie k inteligentnému osvetleniu

MasterConnect LEDtube EM/mains T8

Predstavujeme vám LED trubice MasterConnect – inteligentné LED svetelné zdroje T8, ktoré umožňujú jednoduchú a bezproblémovú inováciu na prepojené osvetlenie. Jednoduché nastavenie a naprogramovanie osvetlenia MasterConnect LED trubicami pomocou intuitívnej aplikácie s cieľom dosiahnuť maximálnu úsporu energie. Súčasne vám zaistia bezdrôtové a automatizované osvetlenie, ktoré je praktické a pohodlné. Okrem toho ich možno plne rozširovať a modernizovať. Ak by ste chceli využiť aj ďalšie výhody, ako je diaľkové ovládanie alebo ovládací panel, aktuálne nainštalované svetelné zdroje si jednoducho necháte a pridáte bránu, aby ste mohli využiť všetky výhody cloudového systému. Pokiaľ chcete svoje riešenie osvetlenia posunúť na vyššiu úroveň, lepší spôsob nenájdete.

Výhody

- Inteligentná udržateľnosť vďaka rozšírenému ovládaniu osvetlenia
- Jednoduché pripojenie s úplne novou úrovňou pohodlnej inštalácie
- Zvýšený komfort vďaka prispôsobeniu
- Riešenie pripravené na budúcnosť, ktoré je škálovateľné a inovovateľné

Vlastnosti

- Inteligentná náhrada existujúceho predradníka EM alebo priame pripojenie k sieti
- Doba životnosti produktu až 60 000 hodín
- Jednoduché nastavenie a ovládanie pomocou intuitívnej aplikácie
- Interact Ready
- Spoľahlivá a bezpečná bezdrôtová technológia

MasterConnect LEDtube EM/mains T8

Aplikácie


- Kancelária, školstvo, maloobchod a zdravotnícke zariadenia
- Parkoviská, priemyselné odvetvia a sklady

Versions



MC LEDtube G13

Rozmerový obrázok



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MC LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,7 mm	1 505,8 mm	1 512,9 mm
MC LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MC LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

MasterConnect LEDtube EM/mains T8

Všeobecné informácie

Pätica	G13
Spínací cyklus	200 000
Nominálna životnosť	60 000 h

Svetelné technické

Uhol vyžarovania (nom.)	160 stupeň (stupne)
Index podania farieb (CRI)	83
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %

Prevádzkové a elektrické

Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Čas spustenia (nom.)	0,5 s

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Bezdrôtové tlmenie
--------------	-----------------------

Mechanické časti a teleso

Tvar žiarovky	T8
---------------	----

Schválenie a použitie

Rozsah okolitých teplôt	-20 °C až 45 °C
-------------------------	-----------------

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota		
		chromatickosti (nom.)	Kód farby	Svetelný tok
66972000	MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8	6500 K	865	2 500 lm
66978200	MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	6500 K	865	3 700 lm
71748300	MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	4000 K	840	1 050 lm
71750600	MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8	6500 K	865	1 050 lm

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
66972000	MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8	16 W
66978200	MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	25 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
71748300	MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	7 W
71750600	MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8	7 W

Teplota

Order Code	Full Product Name	Maximálna teplota krytu (nom.)
66972000	MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8	50 °C
66978200	MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	65 °C

Order Code	Full Product Name	Maximálna teplota krytu (nom.)
71748300	MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	40 °C
71750600	MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8	40 °C

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1 000 h
66972000	MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8	16 kWh
66978200	MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	25 kWh
71748300	MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	7 kWh

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1 000 h
71750600	MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8	7 kWh

MasterConnect LEDtube EM/mains T8

