



För att du enkelt ska kunna börja med smart belysning

MasterConnect LEDtube EM/nätspänning T8

Vi presenterar MasterConnect LEDtubes – smarta, eftermonterade T8-ljuskällor som ger dig ett smidigt och enkelt sätt att uppgradera till ansluten belysning. MasterConnect LED-ljuskällor ställs enkelt in med en intuitiv app och kan programmeras för att maximera energibesparingar, samtidigt som du får tillgång till trådlös och automatisk belysning för smidig och bekväm användning. Dessutom är de fullständigt skalnings- och uppgraderingsbara. Om du vill ha ytterligare fördelar som t.ex. fjärrstyrning eller styrning via kontrollpanel kan du behålla de ljuskällor du redan har installerat och lägga till en gateway för att ta del av alla fördelar med ett molnbaserat system. Det finns inget bättre sätt att ta belysningslösningar till nästa nivå.

Fördelar

- Smart hållbarhet tack vare avancerad belysningsstyrning
- Enkel anslutning med en helt ny nivå av smidig installation
- En framtidssäkrad lösning som är skalbar och kan uppgraderas

Funktioner


- Uppgradera snabbt till smart belysning på befintligt EM-driftdon eller nätanslutning
- Produktlivslängd på upp till 60 000 timmar
- Enkel att installera och styra – med intuitiv app
- Interact Ready
- Tillförlitlig och säker trådlös teknik

Användning

- Kontor, skolor, butiker och hälso- och sjukvård
- Parkering, industri och lager

MasterConnect LEDtube EM/nätspänning T8

Måttskiss



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MC LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,7 mm	1 505,8 mm	1 512,9 mm
MC LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MC LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Allmän information	
Socket	G13
Driftcykel	200 000
Nominell livslängd	60 000 h
Ljusteknik	
Spridningsvinkel (nom)	160 °
Färgåtergivningningsindex	83
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Tändningstid (nom)	0,5 s
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Trådlös dimning
Mekanik och armaturhus	
Lampform	T8
Användning och godkännande	
Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Färgkod	Ljusflöde
929002210502	MC LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8	6500 K	865	2 500 lm
929002210902	MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	6500 K	865	3 700 lm
929002295302	MC LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	4000 K	840	1 050 lm
929002295402	MC LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8	6500 K	865	1 050 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
929002210502	MC LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8	16 W
929002210902	MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	25 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
929002295302	MC LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	7 W
929002295402	MC LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8	7 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	T-Case max. (nom)
929002210502	MC LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8	50 °C
929002210902	MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	65 °C

Order Code	Full Product Name	T-Case max. (nom)
929002295302	MC LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	40 °C
929002295402	MC LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8	40 °C

Användning och godkännande

MasterConnect LEDtube EM/nätspänning T8

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/
		1 000 tim
929002210502	MC LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8	16 kWh
929002210902	MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	25 kWh
929002295302	MC LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	7 kWh
929002295402	MC LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8	7 kWh

