



Akıllı aydınlatma doğru kolay bir adım için

MasterConnect LEDtube EM/mains T8

MasterConnect LEDtube'lerle tanışın: Bağlı aydınlatmaya geçiş için kolay ve sorunsuz bir yol sunan akıllı yenileme LED T8 lambaları. Sezgisel bir uygulama ile kolayca kurulmasının yanı sıra MasterConnect şerit LED aydınlatma, enerji tasarrufunu en üst düzeye çıkarmak için programlanabilir ve aynı zamanda konforunuz ve rahatlığınız için kablosuz ve otomatikleştirilmiş ışık sağlar. Dahası, tamamen ölçeklenebilir ve yükseltilebilir niteliktedir. Uzaktan kumanda veya yönetim panosu gibi ek avantajlardan yararlanmak istiyorsanız, mevcut kurulu lambaları kullanmaya devam edebilir ve bulut tabanlı bir sistemin tüm avantajlarından yararlanmak için bir ağ geçidi ekleyebilirsiniz. Aydınlatma çözümlerini bir sonraki seviyeye taşımanın daha iyi bir yolu yok.

Faydaları

- Gelişmiş aydınlatma kontrolü sayesinde akıllı sürdürülebilirlik
- Tamamen yeni bir rahat kurulum seviyesiyle kolay bağlantı
- Kişiselleştirme yoluyla daha fazla konfor
- Geleceğe hazır ölçeklenebilir ve yükseltilebilir bir çözüm

Özellikler


- Mevcut EM tertibatında ve doğrudan şebekede akıllıca tadilat
- 60.000 saate varan ürün ömrü
- Sezgisel uygulama ile kolay kurulum ve kontrol
- Etkileşime hazır
- Güvenilir ve güvenli kablosuz teknoloji

Uygulama

- Ofis, eğitim, perakende ve sağlık
- Otopark, endüstriyel ve depo

MasterConnect LEDtube EM/mains T8

Boyutlu çizim



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MC LEDtube IA 1200mm UO 16W840 T8	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
MC LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8	25,8 mm	28 mm	1.498,7 mm	1.505,8 mm	1.512,9 mm

Genel Bilgiler

Kapak Tabanı	G13
Anahtar Döngüsü	200.000
Nominal kullanım ömrü	60.000 h

Işık Teknik Ayrıntıları

Işın Açısı (Nom)	160 °
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	83
Renk Kodu	840
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Kablosuz dim etme
----------------	-------------------

Mekanik ve Muhafaza

Lamba Biçimi	T8
--------------	----

Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı	-20 °C ila 45 °C
-------------------------	------------------

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı
66970600	MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W840 T8	2.500 lm
66976800	MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8	3.700 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
66970600	MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W840 T8	16 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
66976800	MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8	25 W

Sıcaklık

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimumu (Nom.)
66970600	MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W840 T8	50 °C

MasterConnect LEDtube EM/mains T8

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimumu (Nom.)
66976800	MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8	65 °C

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Enerji Tüketimi kWh/ 1000 sa.
66970600	MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W840 T8	16 kWh
66976800	MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8	25 kWh

