



Một bước tiến đơn giản hướng tới chiếu sáng thông minh

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

Giới thiệu đèn tuýp LED MasterConnect – đèn LED T8 nâng cấp thông minh cho phép bạn nâng cấp hệ thống chiếu sáng kết nối dễ dàng và suôn sẻ. Bạn chỉ cần thiết lập một ứng dụng trực quan để lập trình đèn tuýp LED MasterConnect nhằm tối đa hóa hiệu quả tiết kiệm năng lượng, đồng thời xây dựng hệ thống chiếu sáng tự động không dây, mang lại sự thoải mái và tiện lợi. Ngoài ra, bạn hoàn toàn có thể mở rộng và nâng cấp bộ đèn này. Nếu muốn trải nghiệm thêm các lợi ích khác như bộ điều khiển từ xa hay bảng điều khiển quản lý, bạn chỉ cần giữ nguyên hệ thống đèn hiện đang lắp đặt và thêm một cổng để trải nghiệm tất cả những ưu điểm của hệ thống hoạt động trên đám mây. Đây là cách tốt nhất để đưa giải pháp chiếu sáng của bạn lên một tầm cao mới.

Lợi ích

- Giá trị bền vững thông minh nhờ điều khiển ánh sáng tiên tiến
- Kết nối dễ dàng với khả năng lắp đặt tiện lợi hoàn toàn mới
- Thoải mái hơn nhờ cá nhân hóa
- Một giải pháp đón đầu tương lai có thể mở rộng và nâng cấp

Tính năng


- Nâng cấp thông minh trên chuẩn lưu EM hiện có hoặc nguồn điện trực tiếp
- Tuổi thọ sản phẩm lên tới 60.000 giờ
- Dễ dàng thiết lập và điều khiển – bằng ứng dụng trực quan
- Đèn Interact Ready
- Công nghệ không dây bảo mật và tin cậy

Ứng dụng

- Văn phòng, giáo dục, bán lẻ và chăm sóc sức khỏe
- Bãi đỗ xe, công nghiệp và nhà kho

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

Bản vẽ kích thước



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MC LEDtube IA 1200mm UO 16W840 T8	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
MC LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
MC LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8	25,8 mm	28 mm	1.498,7 mm	1.505,8 mm	1.512,9 mm
MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	25,8 mm	28 mm	1.498,7 mm	1.505,8 mm	1.512,9 mm
MC LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MC LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Thông tin chung	
Đế dui đèn	G13
Chu kỳ bật/tắt	200.000
Tuổi thọ danh định	60.000 h
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Góc chùm sáng (Danh định)	160 °
Chỉ số hoàn màu (CRI)	83
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %
Vận hành và điện	
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Tần số dòng	50 to 60 Hz
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Điều chỉnh độ sáng không dây
Cơ khí và vỏ đèn	
Hình dạng bóng đèn	T8
Phê duyệt và ứng dụng	
Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 °C đến 45 °C

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)		
		Mã màu	Quang thông	
929002210402	MC LEDtube IA 1200mm UO 16W840 T8	4000 K	840	2.500 lm
929002210502	MC LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8	6500 K	865	2.500 lm
929002210802	MC LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8	4000 K	840	3.700 lm
929002210902	MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	6500 K	865	3.700 lm
929002295302	MC LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	4000 K	840	1.050 lm
929002295402	MC LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8	6500 K	865	1.050 lm

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
929002210402	MC LEDtube IA 1200mm UO 16W840 T8	16 W
929002210502	MC LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8	16 W
929002210802	MC LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8	25 W

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
929002210902	MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	25 W
929002295302	MC LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	7 W
929002295402	MC LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8	7 W

Nhiệt độ

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)
929002210402	MC LEDtube IA 1200mm UO 16W840 T8	50 °C
929002210502	MC LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8	50 °C
929002210802	MC LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8	65 °C

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)
929002210902	MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	65 °C
929002295302	MC LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	40 °C
929002295402	MC LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8	40 °C

Phê duyệt và ứng dụng

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h
929002210402	MC LEDtube IA 1200mm UO 16W840 T8	16 kWh
929002210502	MC LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8	16 kWh
929002210802	MC LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8	25 kWh
929002210902	MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	25 kWh
929002295302	MC LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	7 kWh
929002295402	MC LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8	7 kWh

