



輕鬆邁入智慧型照明

LEDtube 連網 EM/電源 T8

隆重推出 MasterConnect LED 燈管 - 智慧升級版 LED T8 燈，可讓您輕鬆又順暢地升級到連網照明。使用直覺式 App 輕鬆設定，而且 MasterConnect LED 燈管照明可進行程式設定，以獲得最大節能效益，同時提供無線和自動化照明，讓您使用起來舒適又方便。此外，這款燈可完整進行擴充和升級。如果您想要享受進一步的好處，例如遙控器或管理儀表板，您只需保留目前已安裝的燈並新增閘道，即可體驗雲端架構系統的所有優點。這是將照明解決方案提升到全新境界的最好方法。

优点

- 進階燈光控制，實現聰明的永續性
- 全新進階的方便安裝方式，輕鬆完成連接
- 個人化功能設計，大幅增加使用舒適感
- 與時俱進且可擴充升級的解決方案

特点


- 根據現有 EM 安定器或直接電源的智慧升級改造
- 產品壽命長達 60,000 小時
- 使用直覺式 App 可輕鬆設定及控制
- Interact Ready
- 可靠又安全的無線技術

应用

- 辦公室、教育、零售和醫療保健
- 停車場、工業設施和倉庫

LEDtube 連網 EM/電源 T8

二维绘图



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MC LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8	25.8 mm	28 mm	1,198.2 mm	1,205.3 mm	1,212.4 mm
MC LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8	25.8 mm	28 mm	1,498.7 mm	1,505.8 mm	1,512.9 mm
MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	25.8 mm	28 mm	1,498.7 mm	1,505.8 mm	1,512.9 mm
MC LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	25.8 mm	28 mm	588.5 mm	595.5 mm	602.5 mm
MC LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8	25.8 mm	28 mm	588.5 mm	595.5 mm	602.5 mm

一般資訊	
燈座基底	G13
切換週期	200,000
標稱使用壽命	60,000 h
照明技術	
光束角 (Nom)	160 °
演色性指數 (CRI)	83
LLMF 標稱壽命結束 (規範)	70 %
運轉與電力	
輸入頻率	50 至 60 Hz
線路頻率	50 to 60 Hz
起始時間 (標稱)	0.5 s
控制與調光	
可調光	無線調光
機械與外罩	
燈泡形狀	T8
認證與應用	
環境溫度範圍	-20 °C 至 45 °C

照明技術

Order Code	Full Product Name	相關色溫 (標稱)	色碼	光通量
929002210502	MC LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8	6500 K	865	2,500 lm
929002210802	MC LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8	4000 K	840	3,700 lm
929002210902	MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	6500 K	865	3,700 lm
929002295302	MC LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	4000 K	840	1,050 lm
929002295402	MC LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8	6500 K	865	1,050 lm

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	耗電量
929002210502	MC LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8	16 W
929002210802	MC LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8	25 W
929002210902	MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	25 W

Order Code	Full Product Name	耗電量
929002295302	MC LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	7 W
929002295402	MC LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8	7 W

溫度

Order Code	Full Product Name	T 盒上限 (正常情況)
929002210502	MC LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8	50 °C
929002210802	MC LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8	65 °C
929002210902	MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	65 °C

Order Code	Full Product Name	T 盒上限 (正常情況)
929002295302	MC LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	40 °C
929002295402	MC LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8	40 °C

認證與應用

Order Code	Full Product Name	能源消耗 kWh/1000 h
929002210502	MC LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8	16 kWh
929002210802	MC LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8	25 kWh
929002210902	MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	25 kWh
929002295302	MC LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	7 kWh
929002295402	MC LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8	7 kWh

