



Nová generace energeticky úsporných trubic LED PLC 2P pro osvětlení

CorePro LED PLC 2P

Řada CorePro LED PLC 2P integruje LED technologii do tradičních kompaktních zářivek. Tento produkt je ideálním řešením pro modernizaci nasazení zdrojů světla v celkovém osvětlení: splňuje základní požadavky na osvětlení a výrazně šetří energii i životní prostředí.

Výhody

- Snížené provozní náklady díky menší spotřebě energie.
- Nižší náklady na údržbu díky 2–3× delší životnosti oproti klasickým světelným zdrojům
- Nejrychlejší a nejjednodušší způsob modernizace stávajících svítidel na LED technologii
- Zcela bezpečný produkt a proces montáže

Vlastnosti

- Vysoká energetická účinnost
- Snadná montáž
- Klasický tvar pro kompatibilitu se stávajícími svítidly
- Bez rtuti

Aplikace


- Využití v pohostinství, maloobchodech, kancelářích, průmyslu a domácnostech

CorePro LED PLC 2P


Versions



Rozměrové výkresy



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	34 mm		95 mm	115 mm	138 mm
CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	34 mm		95 mm	115 mm	138 mm
CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	34 mm		106 mm	125 mm	148 mm
CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	34 mm	34 mm	106 mm	125 mm	148 mm
CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	34 mm		129 mm	148 mm	171 mm
CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	171 mm



Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	35 mm	35 mm	65 mm	115 mm	137 mm
CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	35 mm	35 mm	70 mm	120 mm	142 mm
CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	35 mm	35 mm	100 mm	150 mm	172 mm

CorePro LED PLC 2P

Obecné informace	
Cyklus zapnutí	50 000
Nominální životnost	30 000 h
Světelně technické	
Index podání barev (CRI)	82
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Provozní a elektrické	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	75 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Matná
Tvar žárovky	PL-C
Certifikace a použití	
Rozsah okolní teploty	−20 až +35 °C

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Patice krytky
28750100	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	G24d-1
28752500	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	G24d-1
03501100	CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	G24d
28754900	CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	G24d-2
28756300	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	G24d-2
28758700	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	G24d-3
28760000	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	G24d-3
03503500	CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	G24d
03505900	CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	G24d

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Vyzařovací úhel (jmen.)	Náhradní teplota chromatičnosti		Světelný tok
			(jmen.)	Kód barvy	
28750100	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	120 stupňů	3000 K	830	600 lm
28752500	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	120 stupňů	4000 K	840	660 lm
03501100	CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	360 stupňů	3000 K	3000/4000/6500	810 lm
28754900	CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	120 stupňů	3000 K	830	700 lm
28756300	CorePro LED PLC	120 stupňů	4000 K	840	770 lm

Order Code	Full Product Name	Vyzařovací úhel (jmen.)	Náhradní teplota chromatičnosti		Světelný tok
			(jmen.)	Kód barvy	
	6.9W 840 2P G24d-2				
28758700	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	120 stupňů	3000 K	830	990 lm
28760000	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	120 stupňů	4000 K	840	1 100 lm
03503500	CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	360 stupňů	3000 K	3000/4000/6500	930 lm
03505900	CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	360 stupňů	3000 K	3000/4000/6500	1 240 lm



Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
28750100	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	5,9 W
28752500	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	5,9 W
03501100	CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	5,9 W
28754900	CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	6,9 W
28756300	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	6,9 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
28758700	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	8,9 W
28760000	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	8,9 W
03503500	CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	6,9 W
03505900	CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	8,9 W

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/1000 h
28750100	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	6 kWh
28752500	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	6 kWh
03501100	CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	6 kWh
28754900	CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	7 kWh
28756300	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	7 kWh
28758700	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	9 kWh
28760000	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	9 kWh
03503500	CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	7 kWh
03505900	CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	9 kWh



CorePro LED PLC 2P

