



Den nye generation af energibesparende LED PLC 2P-lysstofrør

CorePro LED PLC 2P

CorePro LED PLC 2P integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Dette produkt er ideelt til opgradering af løsninger inden for almen belysning. Det opfylder de grundlæggende krav til belysning, giver betydelige energibesparelser og er miljøvenligt.

Fordele

- Reducerede driftsomkostninger, takket være lavere energiforbrug
- Lavere vedligeholdelsesomkostninger, takket være 2-3 gange længere levetid end traditionelle lamper
- Hurtigste og nemmeste løsning, hvis man vil opgradere sine armaturer til LED-teknologi
- Fuldstændigt sikkert produkt og installation

Funktioner

- Særlig energieffektiv
- Nem installation
- Traditionel størrelse, som passer til eksisterende armaturer
- Intet kviksvølv

Anvendelsesområder

- Hotel og restauration, detailhandel, kontor, industri og husholdninger

CorePro LED PLC 2P

Versions



CorePro LED PLC 100mm 5W G24D-1



CorePro LED PLC 3CCT 2P G24d 20241203




Product standard image




Product standard image

Målskitse



Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	34 mm		95 mm	115 mm	138 mm
CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	34 mm		95 mm	115 mm	138 mm
CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	34 mm		106 mm	125 mm	148 mm
CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	34 mm	34 mm	106 mm	125 mm	148 mm
CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	34 mm		129 mm	148 mm	171 mm
CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	171 mm



Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	35 mm	35 mm	65 mm	115 mm	137 mm
CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	35 mm	35 mm	70 mm	120 mm	142 mm
CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	35 mm	35 mm	100 mm	150 mm	172 mm

CorePro LED PLC 2P

Generelle oplysninger	
Skiftcyklus	50.000
Normeret levetid	30.000 t
Lysteknisk	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	82
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	75 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Matteret
Lyskildeform	PL-C
Godkendelse og anvendelsesområde	
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +35 °C

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Fod
929003757002	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	G24d-1
929003757102	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	G24d-1
929004252802	CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	G24d
929003757202	CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	G24d-2
929003757302	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	G24d-2
929003757402	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	G24d-3
929003757502	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	G24d-3
929004252902	CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	G24d
929004253002	CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	G24d

Lysteknisk

Lysstyringssystemer og dæmpning						Mekanik og armaturhus				
Lysstyringssystemer og dæmpning						Mekanik og armaturhus				
Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvekode	Lysstrøm	Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lysstrøm
929003757002	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	120 °	3000 K	830	600 lm	929003757302	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	120 °	4000 K	770 lm
929003757102	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	120 °	4000 K	840	660 lm	929003757402	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	120 °	3000 K	990 lm
929004252802	CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	360 °	3000 K	3000/4000/6500	810 lm	929003757502	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	120 °	4000 K	1.100 lm
929003757202	CorePro LED	120 °	3000 K	830	700 lm					

CorePro LED PLC 2P

Full						Korreleret					
Product		Spredningsvinkel		farvetemperatur		Product		Spredningsvinkel		farvetemperatur	
Order Code	Name	(nom.)	(nom.)	Farvekode	Lysstrøm	Order Code	Name	(nom.)	(nom.)	Farvekode	Lysstrøm
929004252902	CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	360 °	3000 K	3000/4000/6500	930 lm		PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d				
	LED						360D				
	PLC						8.9W				
	360D						3CCT				
	6.9W						2P				
	3CCT						G24d				
	2P										
	G24d										
929004253002	CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	360 °	3000 K	3000/4000/6500	1.240 lm						
	LED										



Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
929003757002	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	5,9 W
929003757102	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	5,9 W
929004252802	CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	5,9 W
929003757202	CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	6,9 W
929003757302	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	6,9 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
929003757402	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	8,9 W
929003757502	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	8,9 W
929004252902	CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	6,9 W
929004253002	CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	8,9 W

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.
929003757002	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	6 kWh
929003757102	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	6 kWh
929004252802	CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	6 kWh
929003757202	CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	7 kWh
929003757302	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	7 kWh
929003757402	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	9 kWh
929003757502	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	9 kWh
929004252902	CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	7 kWh
929004253002	CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	9 kWh



CorePro LED PLC 2P

