



# La nueva generación de tubos de iluminación LED PLC 2P ahorradores de energía

## LED CorePro PLC 2P

El LED CorePro PLC 2P integra una fuente de luz LED en un factor de forma fluorescente tradicional. Este producto es la solución ideal para el uplamping en aplicaciones de iluminación general: cumple con los requisitos básicos de iluminación, ofrece un significativo ahorro de energía y es respetuoso con el medio ambiente.

### Beneficios

- Costos operativos reducidos gracias a un menor consumo de energía
- Menor costo de mantenimiento gracias a una vida útil 2 o 3 veces más prolongada que la de las lámparas convencionales
- La forma más rápida y fácil de actualizar las luminarias existentes a la tecnología LED
- El producto y el proceso de instalación son totalmente seguros

### Características



- Gran eficacia energética
- Fácil instalación
- Factor de forma convencional para que se ajuste a las luminarias existentes
- No contiene mercurio

# LED CorePro PLC 2P



## Aplicaciones

- Aplicaciones de hotelería, ventas, oficinas, industria y hogar

## Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3
LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	171 mm



Product	D1	D	A1	A2	A3
LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	171 mm

### Información general

Tapa-base	G24d-3
Ciclo del interruptor	50.000
Vida útil nominal	30.000 hora(s)

### Información técnica sobre la luz

Ángulo de haz (nominal)	120 °
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

### Operación y aspectos eléctricos

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s

### Temperatura

T° estuche máxima (nominal)	75 °C
-----------------------------	-------

### Controles y atenuación

Regulable	No
-----------	----

### Mecánica y carcasa

Forma del foco	PL-C
----------------	------

### Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Código de color	Flujo luminoso
929001201208	LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	3000 K	83	830	950 lm
929003757508	LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	4000 K	82	840	1.100 lm

# LED CorePro PLC 2P

## Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de línea	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929001201208	LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	50 to 60 Hz	8,5 W	-

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de línea	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929003757508	LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	-	8,9 W	26 W

## Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Acabado de la luz
929001201208	LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	-

Order Code	Full Product Name	Acabado de la luz
929003757508	LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	Blanco

## Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente	Consumo de energía kWh/1000 h
929001201208	LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	-20 °C a 35 °C	11 kWh
929003757508	LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	-20 a +35 °C	-

