



Energiaa säästävät LED PLC 2P - loistelamput ovat päivittyneet

CorePro LED PLC 2P

CorePro LED PLC 2P integroi ledivalonlähteen perinteiseen loistelamput muotoon. Tämä LED-valonlähde korvaa erinomaisesti perinteiset lamput yleisvalaistuskohdeissa: se täyttää perusvalaistusvaatimukset, takaa merkittävät energiansäästöt ja säästää ympäristöä.

Hyödyt

- Pienemmät käyttökustannukset pienemmän energiankulutuksen ansiosta
- Pienennä ylläpitokustannuksia 2–3-kertaisen käyttöiän ansiosta perinteisiin lamppeihin verrattuna
- Helpoin ja nopein tapa olemassa olevien valaisinasennusten päivittämiseen LED-tekniikkaan.
- Täysin turvallinen tuote ja asennusprosessi

Ominaisuudet

- Erittäin energiatehokas
- Helppo asennus
- Perinteinen koko sopii nykyisiin valaisimiin
- Ei elohopeaa

Käyttökohteet

- Matkailu-, palvelu-, myymälä-, toimisto- ja teollisuuskohteisiin sekä koteihin

CorePro LED PLC 2P

Versions



CorePro LED PLC 100mm 5W G24D-1



CorePro LED PLC 3CCT 2P G24d 20241203



SPPR MLEDGA 0025



SPPR MLEDGA 0027




Product standard image




Product standard image

Mittapiirros



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	34 mm		95 mm	115 mm	138 mm
CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	34 mm		95 mm	115 mm	138 mm
CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	34 mm		106 mm	125 mm	148 mm
CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	34 mm	34 mm	106 mm	125 mm	148 mm
CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	34 mm		129 mm	148 mm	171 mm
CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	171 mm



Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	35 mm	35 mm	65 mm	115 mm	137 mm
CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	35 mm	35 mm	70 mm	120 mm	142 mm
CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	35 mm	35 mm	100 mm	150 mm	172 mm

CorePro LED PLC 2P

Yleistä tietoa	
Sytytys	50 000
Nimelliskäyttöikä	30 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värintoistoindeksi (CRI)	82
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Käyttölämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	75 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Matta
Hehkulampun muoto	PL-C
Merkinnät ja luokitukset	
Ympäristön lämpötila	-20...+35 °C

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Kanta
929003757002	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	G24d-1
929003757102	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	G24d-1
929004252802	CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	G24d
929003757202	CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	G24d-2
929003757302	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	G24d-2
929003757402	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	G24d-3
929003757502	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	G24d-3
929004252902	CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	G24d
929004253002	CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	G24d

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Keilakulma (nim.)	Väriämpötila (nim.)	Värikoodi	Valovirta
929003757002	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	120 °	3000 K	830	600 lm
929003757102	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	120 °	4000 K	840	660 lm
929004252802	CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	360 °	3000 K	3000/4000/6500	810 lm
929003757202	CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	120 °	3000 K	830	700 lm
929003757302	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	120 °	4000 K	840	770 lm

Order Code	Full Product Name	Keilakulma (nim.)	Väriämpötila (nim.)	Värikoodi	Valovirta
929003757402	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	120 °	3000 K	830	990 lm
929003757502	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	120 °	4000 K	840	1 100 lm
929004252902	CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	360 °	3000 K	3000/4000/6500	930 lm
929004253002	CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	360 °	3000 K	3000/4000/6500	1 240 lm

CorePro LED PLC 2P



Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
929003757002	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	5,9 W
929003757102	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	5,9 W
929004252802	CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	5,9 W
929003757202	CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	6,9 W
929003757302	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	6,9 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
929003757402	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	8,9 W
929003757502	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	8,9 W
929004252902	CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	6,9 W
929004253002	CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	8,9 W

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/ 1000 h
929003757002	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	6 kWh
929003757102	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	6 kWh
929004252802	CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	6 kWh
929003757202	CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	7 kWh
929003757302	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	7 kWh
929003757402	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	9 kWh
929003757502	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	9 kWh
929004252902	CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	7 kWh
929004253002	CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	9 kWh



CorePro LED PLC 2P

