



Den nye generasjonen av energisparende LED PLC 2P- rørbelysning

CorePro LED PLC 2P

CorePro LED PLC 2P integrerer en LED-lyskilde i en tradisjonell lineær lysrørformfaktor. Dette produktet er den ideelle løsningen for oppgradering av bruksområder med allmennbelysning. Det oppfyller grunnleggende krav til belysning, gir vesentlige energibesparelser og er miljøvennlig.

Fordeler

- Reduserte driftskostnader takket være lavere energiforbruk
- Lavere vedlikeholdskostnader takket være 2–3 ganger lengre levetid enn tradisjonelle lyskilder
- Den raskeste og enkleste måten å oppgradere eksisterende armaturer til LED-teknologi på
- Helt trygg produkt- og monteringsprosess

Funksjoner

- Svært energieffektiv
- Enkel montering
- Konvensjonell formfaktor som passer i eksisterende armaturer
- uten kvikksølv

Søknad

- Til bruk innen hotell, restaurant og catering, kontorer, industri og boliger

CorePro LED PLC 2P

Versions



CorePro LED PLC 3 CCT 2P G24d 20241203




Product standard image




Product standard image

Målskisse



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	34 mm		95 mm	115 mm	138 mm
CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	34 mm		95 mm	115 mm	138 mm
CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	34 mm		106 mm	125 mm	148 mm
CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	34 mm	34 mm	106 mm	125 mm	148 mm
CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	34 mm		129 mm	148 mm	171 mm
CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	171 mm



Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 360D 5.9W 3 CCT 2P G24d	35 mm	35 mm	65 mm	115 mm	137 mm
CorePro LED PLC 360D 6.9W 3 CCT 2P G24d	35 mm	35 mm	70 mm	120 mm	142 mm
CorePro LED PLC 360D 8.9W 3 CCT 2P G24d	35 mm	35 mm	100 mm	150 mm	172 mm

CorePro LED PLC 2P

Generell informasjon	
Brytersyklus	50 000
Nominell levetid	30 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	82
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Starttid (nom.)	0,5 s
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	75 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	PL-C
Godkjenning og bruksområde	
For omgivelsestemperaturer mellom	−20 til +35 °C

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Sokkelbase
929003757002	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	G24d-1
929003757102	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	G24d-1
929004252802	CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	G24d
929003757202	CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	G24d-2
929003757302	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	G24d-2
929003757402	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	G24d-3
929003757502	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	G24d-3
929004252902	CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	G24d
929004253002	CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	G24d

Teknisk belysning

Full						Korrelert					
Product		Spredningsvinkel		fargetemperatur		Product		Spredningsvinkel		fargetemperatur	
Order Code	Name	(nom.)	(nom.)	Fargekode	Lysytelse	Order Code	Name	(nom.)	(nom.)	Fargekode	Lysytelse
929003757002	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	120 grad(er)	3000 K	830	600 lm	929003757202	CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	120 grad(er)	3000 K	830	700 lm
929003757102	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	120 grad(er)	4000 K	840	660 lm	929003757302	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	120 grad(er)	4000 K	840	770 lm
929004252802	CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	360 grad(er)	3000 K	3000/4000/6500	810 lm	929003757402	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	120 grad(er)	3000 K	830	990 lm
						929003757502	CorePro LED	120 grad(er)	4000 K	840	1100 lm

CorePro LED PLC 2P

Full						Korrelert					
Product		Spredningsvinkel		fargetemperatur		Product		Spredningsvinkel		fargetemperatur	
Order Code	Name	(nom.)	(nom.)	Fargekode	Lysytelse	Order Code	Name	(nom.)	(nom.)	Fargekode	Lysytelse
	PLC						2P				
	8.9W						G24d				
	840 2P					929004253002	CorePro	360 grad(er)	3000 K	3000/4000/6500	1 240 lm
	G24d-3						LED				
929004252902	CorePro	360 grad(er)	3000 K	3000/4000/6500	930 lm		PLC				
	LED						360D				
	PLC						8.9W				
	360D						3CCT				
	6.9W						2P				
	3CCT						G24d				



Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
929003757002	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	5,9 W
929003757102	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	5,9 W
929004252802	CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	5,9 W
929003757202	CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	6,9 W
929003757302	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	6,9 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
929003757402	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	8,9 W
929003757502	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	8,9 W
929004252902	CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	6,9 W
929004253002	CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	8,9 W

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
929003757002	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	6 kWh
929003757102	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	6 kWh
929004252802	CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	6 kWh
929003757202	CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	7 kWh
929003757302	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	7 kWh
929003757402	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	9 kWh
929003757502	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	9 kWh
929004252902	CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	7 kWh
929004253002	CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	9 kWh



CorePro LED PLC 2P

